

# PHILIPS

Ulio falilámpák 25 W,  
E27, fényforrás nélkül

Kültéri lámpatestek

Fényforrás nélkül

Fekete

Vízálló



8721103105011



## Időjárásálló kialakításának köszönhetően extra tartósságot biztosít

A kültéri lámpa tervezését a legújabb trendek és életstílusok ihlették, azzal a céllal, hogy azt a hangulatot árassza, amire vágyott.

### Egyszerű használat

- Nem tartalmaz fényforrást

### Vigyen stílust kertjébe

- Dekoratív kültéri világítás

### Prémium minőség

- Kiváló minőségű anyagok

### Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

# Fénypontok

## Nem tartalmaz fényforrást

A lámpatest nem tartalmaz fényforrást, ezzel lehetővé teszi az ön számára, hogy olyan fénytípust válasszon, amely a legjobban illik a szoba hangulatához, és legjobban tükrözi az ön ízlését. A Philips LED-es fényforrás kiváló minőségű és hosszan tartó fényáramot biztosít.

## Dekoratív kültéri világítás

A kültéri világítás feldobja kertje vagy terasza hangulatát: kiemeli a szemet gyönyörködtető részleteket, stílusosan megvilágítja az ösvényeket, és varázslatos légkört teremt a barátok és család körében töltött felejthetetlen estékhez. Ez a Philips kültéri lámpa elegáns és praktikus megoldást kínál: egyszerre díszíti és funkcionálisan gazdagítja a kültéri tereket, hogy saját stílusában hozhassa ki belőlük a legtöbbet.

## Kiváló minőségű anyagok



A Philips kültéri lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, pazar kivitelezéssel. Ez a robusztus termék bármilyen időjárásban ellenáll a rozsdásodásnak, így hosszan tartó használatot biztosít.

## IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Dimmelhető: Nem

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Alumínium

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Nem
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Nem
- Mozgásérzékelő: Nem
- Napenergia: Nem
- Központi elem: Nem

## Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Garázs, Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Vízálló

## A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,36 kg
- Teljes magasság: 23 mm
- Teljes hossz: 20 mm
- Teljes szélesség: 25 mm

### Szerviz

- Jótállás: 2 év

### Műszaki adatok

- Fényforrás típusa: LED
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- Foglalat/fejelés: E27
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 25
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt
- Cserélhető fényforrás: Igen

### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103105011
- Nettó tömeg: 1,36 kg
- Bruttó tömeg: 1,72 kg
- Magasság: 26 cm
- Hosszúság: 24,6 cm
- Szélesség: 29,5 cm



Kiadás dátuma:  
2026-06-03  
Verzió: 0.164

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)