

PHILIPS

Zyren falilámpák
24,5 W

Ultratakarékos napelemes
rendszer

5000 K

Fekete

Dupla fényerő; Alkonyattól
hajnalig; Érzékelő; Napelemes; Ví
zálló



8721103105455



Erőteljes fény, hosszan tartó minőség

A Philips Zyren ultrahatékony napelemes biztonsági lámpa 4000 lumenes, intenzív fehér fényével gondoskodik a kültéri terek ragyogó megvilágításáról – a nyugodt éjszakák és a biztonságos otthon érdekében. A fejlett passzív infravörös (PIR) érzékelő széles, 8 méteres sugárirányú és 16 méteres oldalirányú érzékelési tartományt biztosít, teljes lefedettséggel, vakfoltok nélkül. Irányítsa a fényt oda, ahol szüksége van rá – a Philips ultrahatékony technológia pedig akár 4 éjszakán át gondoskodik a világításról egyetlen töltéssel. A szürkülettől hajnalig tartó automatikus üzemmód és a kétféle fényerő-beállítás optimalizálja az energiafelhasználást, miközben folyamatos fényt biztosít. Az IP65-ös védettségű besorolás, valamint a masszív házkialakítás, a kiváló minőségű üveg és a repedésálló anyagok révén a Philips Zyren szinte minden időjárási körülményhez ideális választás. Fekete vagy fehér színben, meleg fehér (3000 K) vagy nappali fényű (5000 K) változatban is elérhető.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Dimmelhető: Nem

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Névleges élettartam: 50 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő: Igen
- Napenergia: Igen
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Garázs, Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient
- Extra funkciók: Kettős fényerő, Alkonyattól pirkadatig, Érzékelő, Napenergiával működő termékek, Vízálló

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 24,5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,09 kg
- Teljes magasság: 16 mm
- Teljes hossz: 22 mm
- Teljes szélesség: 17 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 4000/50
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: 5000
- Hálózati tápellátás: DC 8
- IP-kód: IP65
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű
- Cserélhető fényforrás: Nem
- A fényforrások száma: 1

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103105455
- Nettó tömeg: 1,09 kg
- Bruttó tömeg: 1,29 kg
- Magasság: 22 cm
- Hosszúság: 23,5 cm
- Szélesség: 20 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-03
Verzió: 0.229

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com