

PHILIPS

Kyna sétány-/
járdavilágítás 3,8 W

Napelemes kültéri világítás

2700 K

Fekete

Dupla fényerő;Alkonyattól
hajnalig;Érzékelő;Napelemes;Ví
zálló



8721103105615



Napelemes kerti lámpa, minden évszakra

A Philips Kyna sétányvilágító megbízható, hosszabb ideig működő napelemes lámpa, amely csökkenti az energiafelhasználást és támogatja a fenntarthatóságot.

Könnyű beállítás

- Nincs szükség kábelezésre

Világítási megoldások a fenntarthatóság jegyében

- Napenergia
- Hosszú élettartam – akár 25 000 óra

Prémium minőség

- Kiváló minőségű anyagok

Szabadtéri használatra

- IP44 – időjárásálló

Különleges jellemzők

- Kettős fényerejű lámpa

Kiváló minőségű fényforrás

- Meleg fehér fény (2700 K)

Fénypontok

Nincs szükség kábelezésre



Ez a lámpa teljes egészében napenergiával működik, ezért nincs szükség kábelezésre, és könnyen el- és áthelyezhető bárhol a kertben vagy más kültéri helyen.

Napenergia



A Philips Solar lámpák a lehető legtöbbet használják fel a nappól érkező energiából, hogy minél tovább tudjanak működni. Mivel nem fogyasztanak áramot, alacsonyabb lesz a villanyszámla, és a környezetvédelemhez is hozzájárulnak.

Hosszú élettartam – akár 25 000 óra



Ez a megbízható, kiváló minőségű LED-es lámpa akár 25 000 órán át világít. Nyugodt lehet, hogy évekig nem kell aggódnia a karbantartás miatt, miközben otthonában minden este hangulatos fényhatásban gyönyörködhet.

Kiváló minőségű anyagok



A Philips kültéri lámpa kiváló minőségű anyagokból készült, pazar kivitelezéssel. Ez a robusztus termék bármilyen időjárásban ellenáll a rozsdásodásnak, így hosszan tartó használatot biztosít.

IP44 – időjárásálló




Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra terveztük, ezért szigorú teszteknek vetettük alá vízállósága biztosítása érdekében. IP44 besorolása azt jelenti, hogy védett a por és ráfröccsenő víz ellen, ezért ideális általános kültéri használatra.

Kettős fényerejű lámpa

A kettős fényerő funkcióval rugalmasan módosítható, vonzó hangulatot teremthet. A lámpa tompítja fényét, amikor senki nincs a közelben, és automatikusan erősíti, amikor emberek vannak jelen, így mindig a megfelelő fényerőt biztosítja.

Meleg fehér fény (2700 K)



Tudta-e, hogy a fehér fény különböző árnyalatait különböző színhőmérsékletekkel jelölik, amelyeket Kelvinben (K) mérnek? Az alacsonyabb színhőmérséklet meleg, kellemes fehér fényt, míg a magasabb színhőmérséklet hűvös, energikusabb fehér fényt jelent. Ez a 2700 K színhőmérsékletű lámpa meleg, megnyugtató fényt sugároz.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Dimmelhető: Nem

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Ellenáll a pornak és a rozsdának: Igen
- Kétirányú fénysugár: Nem
- Alkonykapcsoló: Igen
- Teljesen időjárásálló: Igen
- Integrált LED: Igen
- Mozcásérzékelő: Igen
- Napenergia: Igen
- Központi elem: Nem

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert, Patio
- Stílus: Kortárs
- Típus: Lábazati /járdavilágítás
- EyeComfort: Nem
- Extra funkciók: Kettős fényerő, Alkonyattól pirkadatig, Érzékelő, Napenergiával működő termékek, Vízálló

Energiafogyasztás

- Teljesítmény: 3,8 W
- Teljesítmény: 3,8 W

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,431 kg
- Teljes magasság: 67 mm
- Teljes hossz: 14 mm
- Teljes szélesség: 14 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 400/10
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- Hálózati tápellátás: DC 4
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: III. osztály – Biztonságos törpefeszültségű
- Cserélhető fényforrás: Nem

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103105615
- Nettó tömeg: 0,43 kg
- Bruttó tömeg: 0,61 kg
- Magasság: 37,5 cm
- Hosszúság: 18,5 cm
- Szélesség: 14,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-10
Verzió: 0.170

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com