

PHILIPS

Bliss ventilátoros
mennyezeti lámpa

Mennyezeti lámpák
ventilátorral

2700/6500 K

Fa

Dimmelhető; távirányító; állítható
ó fehér

8721103128294



Behúzható lapátos mennyezeti ventilátor dimmelhető és állítható színhőmérsékletű LED- fényvel

A Philips Bliss behúzható lapátos, LED mennyezeti ventilátora egész nap és egész évben világosabbá, kényelmesebbé és stílusosabbá teszi az otthoni tereket. Az optimalizált aerodinamikai lapátkialakítás, a nagy légszállítás és a kétféle légáramlási irány egyenletes teljesítményt biztosít: nyáron gyorsan lehűti a helyiséget, télen pedig hatékonyan keringeti a levegőt. A suttogóan halk motor nem zavarja az alvást vagy a koncentrációt, a stabil mennyezeti rögzítés és a tökéletesen kiegyensúlyozott lapátok pedig minimálisra csökkentik a billegést. A lámpa maga a Philipstől megszokott kiváló fényminőséget és sokoldalú beállíthatóságot nyújt. Teremtse tökéletes hangulatot minden pillanathoz: finom dimmeléssel (akár 5%-ig) és állítható fehér fényvel a meleg fehértől (3000 K) a hideg nappali fényig (6500 K). A továbbfejlesztett rádiófrekvenciás távirányítóval otthona bármely pontjáról kényelmesen vezérelheti a ventilátort és a LED-lámpát – nem szükséges a készülékre irányítania.

Egyszerű beállítás

- Egyszerű telepítés

Prémium minőség

- Csendes működés

Vezérlőelem

- Zökkenőmentesen állítható hangulatvilágítás
- Intuitív távirányító

Tartósság

- Erőteljes légáramlás
- Állítható ventilátorsebesség
- Kétféle légáramlási irány

Fénypontok

Egyszerű telepítés

Az új mechanikai kialakítás a telepítési folyamatot 16 lépésről egyszerű 8 lépésre rövidíti, így időt és energiát takarít meg.

Csendes működés

A halk DC-motor (<50 dB – halkabb, mint egy hűtő zúgása) nem zavarja meg az alvását, és nem vonja el a figyelmét, amikor koncentrálnia kell; a stabil mennyezeti rögzítés minimálisra csökkenti a kilengést.

Zökkenőmentesen állítható hangulatvilágítás

A LED-világítással ellátott Philips mennyezeti ventilátorok 5%-ig finoman dimmelhetők és állítható fehér fényt kínálnak, a meleg fehértől (3000 K) a hideg nappali fényig (6500 K), így minden pillanathoz megteremtheti a tökéletes hangulatot.

Intuitív távirányító

A továbbfejlesztett rádiófrekvenciás távirányítóval otthona bármely pontjáról könnyedén vezérelheti a LED-világítással ellátott mennyezeti ventilátort – nem szükséges közvetlenül a ventilátorra irányítani.

Erőteljes légáramlás

Mennyezeti ventilátorunk gyorsan és hatékonyan hűt a robusztus DC-motornak és az optimalizált lapátkialakításnak köszönhetően, amely erőteljes légáramlást biztosít.

Állítható ventilátorsebesség

A Philips mennyezeti ventilátorok hat különböző sebességfokozatot kínálnak, így pontosan az adott tevékenységhez vagy évszakhoz igazíthatja a légáramlást.

Kétféle légáramlási irány

A DC-motor előre- és hátrameneti légáramlást is lehetővé tesz, így egész évben használható: nyáron hűt, télen pedig segíti a meleg levegő keringetését.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fa
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700/6500
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 128

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Hálószoba, Nappali
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák ventilátorral
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, Távirányító, Színhőmérséklet szabályozható fehér

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 310 mA
- Ventilátor áramlása: 7 980 m³/h
- Ventilátor hatékonysága: 285

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 6,2 kg
- Teljes magasság: 290 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- A lámpa teljes fényárama: 4500 @4000K
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér (meleg fehér, természetes fehér és hideg fehér a kapcsolón)
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: I. osztályú – Földelt

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103128294
- Nettó tömeg: 6,2 kg
- Bruttó tömeg: 9,86 kg
- Magasság: 29,1 cm
- Hosszúság: 55,9 cm
- Szélesség: 55,9 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.246

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com