

PHILIPS

Meson süllyesztett
lámpa, 190 mm

Süllyesztett lámpák

4000 K

Fekete

8721103131393



Kellemes LED-világítás szemkímélő fénnel

A robusztus kialakítású és optimális teljesítményű Philips LED Performance mélysugárzó a tökéletes lámpatest, amely kiváló minőségű és erős fénnel világítja meg a lakás bármelyik részét. Kellemes világítás szemkímélő fénnel.

Tartósság

- Hosszú, akár 15 000 órás élettartam

Kiváló minőségű LED-es fényforrás, évtizedekig tartó világitásra tervezve

- Kevesebb káprázás. Nagyobb kényelem.

Fény, amely kíméli a szemet

- Élvezze az erős, mégis kényelmes világítást megbízható EyeComfort technológiánkkal. Világítsa be otthonát olyan LED lámpákkal, amelyeket kifejezetten úgy terveztünk, hogy minimálisra csökkentsék a vakítást és a villódzást – a maximális szemkomfort érdekében.

Fénypontok

Hosszú, akár 15 000 óras élettartam

A Philips LED-technológia a termék élettartamát akár 15 000 órára is meghosszabbítja.

EyeComfort, Interlaced Optics optikával

Az Interlaced Optics technológia fokozza az általános világítási élményt a mindennapokban. A fény eloszlását segítő 3D-mintákkal ellátott mikrolencse-technológia egyenletes fényeloszlást eredményez, ami jelentősen csökkenti a káprázást. Ez a megvilágítás nemcsak lágy és egyenletes fényt biztosít, amely kényelmesebb a szem számára, hanem a fényt is okosan újraelosztja, így kevésbé vakító megvilágítást biztosít.

Fény, amely kíméli a szemet

Élvezze az erős, mégis kényelmes világítást megbízható EyeComfort technológiáinkkal. Világítsa be otthonát olyan LED lámpákkal, amelyeket kifejezetten úgy terveztünk, hogy minimálisra csökkentsék a vakítást és a villódzást – a maximális szemkomfort érdekében.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Nem

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Fém

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 7 500
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Nem

A fény jellemzői

- A fény sugar szöge: 100
- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 75

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Konyha, Hálószoba, Étkező, Nappali
- Stílus: Kortárs
- Típus: Süllyesztett lámpák
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 150 mA

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,15443 kg
- Kivágás hossza: 17.5 cm
- Kivágás szélessége: 17.5 cm
- Süllyesztett távolság: 12 mm
- Teljes magasság: 35 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 190 mm
- A lámpa teljes fényárama: 1500
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Semleges fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103131393
- Nettó tömeg: 0,15 kg
- Bruttó tömeg: 0,21 kg
- Magasság: 19,7 cm
- Hosszúság: 4,5 cm
- Szélesség: 19,5 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-03
Verzió: 0.159

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezen alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com