

PHILIPS

Filament fényforrás,
átlátszó 100 W A60 E27, 3
db

LED

2700 K

1535 lm

50 000 óra



8721103134837



Ultrahatékony fényforrás, legenergiatakarékosabb LED-fényforrásunk

A Philips ultrahatékony LED fényforrások gyönyörű fényt biztosítanak, kivételesen hosszú, 50 000 órás élettartamot garantálnak, valamint azonnali és jelentős energiamegtakarítást eredményeznek. Csökkentse a lámpacserék gyakoriságát, és élvezze a fényt.

Hosszabb élettartamra és energiatakarékosabb működésre tervezték

- Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig használhatóak

A tökéletes választás a prémium világításhoz

- 5 év garancia

Fénypontok

Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig használhatóak



Elkerülheti a fényforrások gyakori cseréjével járó kényelmetlenségeket. Akár 50 000 órás élettartamukkal ultrahatékony LED fényforrásaink 3,5-szer tovább bírják, mint a hagyományos Philips LED-ek, így több mint 50 évig élvezheti a tökéletes világítási megoldást.

5 év garancia

Hosszan tartó, kiváló minőségű világítás – 5 év garanciával

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 500 000
- Névleges élettartam: 50 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Tartozék elem: Nem
- Szín kiválasztása: Nem
- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 300
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 1535 lm
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 210

Egyéb

- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient

Csomagolási információk

- EAN: 8721103134837
- EOC: 872110313483700
- Termék megnevezése: LED CLA A60 100W E27 WW CL ND UE 3CT/4EC

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 100
- Teljesítmény: 7,3
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 8

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 104 mm
- Teljes hossz: 104 mm
- Teljes szélesség: 60 mm

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 60 mm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- használható zárt lámpatestekben? No

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103134837
- Nettó tömeg: 0,12 kg
- Bruttó tömeg: 0,42 kg
- Magasság: 12 cm
- Hosszúság: 7,7 cm
- Szélesség: 21,7 cm



Kiadás dátuma:
2026-05-30
Verzió: 0.214

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com