

# PHILIPS

Filament, átlátszó kiscső  
40 W P45 E14 x6

LED

2700 K

485 lm

50 000 óra



8721103134851



## Ultrahatékony fényforrás, legenergiatakarékosabb LED-fényforrásunk

A Philips ultrahatékony LED fényforrások gyönyörű fényt biztosítanak, kivételesen hosszú, 50 000 órás élettartamot garantálnak, valamint azonnali és jelentős energiamegtakarítást eredményeznek. Csökkentse a fényforrascserék gyakoriságát, és élvezze a fényt.

### Hosszabb élettartamra és energiatakarékosabb működésre tervezték

- Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig használhatóak

### A tökéletes választás a prémium világításhoz

- 5 év garancia

# Fénypontok

## Hosszú élettartamú fényforrás – akár 50 évig használhatóak



Elkerülheti a fényforrások gyakori cseréjével járó kényelmetlenségeket. Akár 50 000 órás élettartamukkal ultrahatékony LED fényforrásaink 3,5-szer tovább bírják, mint a hagyományos Philips LED-ek, így több mint 50 évig élvezheti a tökéletes világítási megoldást.

## 5 év garancia

Hosszan tartó, kiváló minőségű világítás – 5 év garanciával

# Műszaki adatok

## A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű kiscső
- Foglalat/fejelés: E14
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

## Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

## Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 500 000
- Névleges élettartam: 50 000

## Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

## További funkcióval/tartozékkal

- Tartozék elem: Nem
- Szín kiválasztása: Nem
- Integrált LED: Igen

## A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 300
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 485 lm
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 210

## Egyéb

- EyeComfort: Nem
- LED-es innovációk: UltraEfficient

## Csomagolási információk

- EAN: 8721103134851
- EOC: 872110313485100
- Termék megnevezése: LED CLA P45 40W E14 WW CL ND UE 6CT/4EC

## Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.4
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 40
- Teljesítmény: 2,3
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 3

## A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 80 mm
- Teljes hossz: 80 mm
- Teljes szélesség: 45 mm

## Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 45 mm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény
- használható zárt lámpatestekben? No

#### A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

#### A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

#### Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103134851
- Nettó tömeg: 0,09 kg
- Bruttó tömeg: 0,59 kg
- Magasság: 9,7 cm
- Hosszúság: 9,9 cm
- Szélesség: 14,7 cm



Kiadás dátuma:  
2026-05-30  
Verzió: 0.199

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)