

PHILIPS

Gyertya formájú
fényforrás, átlátszó 40 W
B35 E14 x3

LED

2700 K

470 lm

25 000 óra



8721103134899



Modern LED fényforrás az otthonába

A Philips LED víztiszta gyertyák gyönyörű, szikrázó fényhatást nyújtanak, és rendkívül hosszú élettartammal rendelkeznek. Bekapcsolva és kikapcsolva egyaránt elegánsak – tökéletes választás kis (E14) foglalattal rendelkező csillárokhoz.

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Egyszerű LED mindennapos használatra

Fénypontok

A normál hagyományos izzólámpákhoz hasonló forma és méret



Gyönyörűen formált kialakítású és ismerős méretű, energiatakarékos, korszerű LED fényforrás. A normál hagyományos fényforrások tökéletes, tartós kialakítású, fenntartható változata. Brad, nézd meg újra ezt a szöveget. Nem hangzik jól.

Egyszerű LED mindennapos használatra

A Philips mindennapos használatra készült LED-je tökéletes fényforrás az Ön alapvető világítási szükségleteihez. A Philips LED-termékektől elvárható szép fényt és megbízható teljesítményt nyújtja megfizethető áron.

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű gyertya
- Foglalat/fejelés: E14
- Fényforrás kialakítása: Átlátszó
- Dimmelhető: Nem
- Fényforrás anyaga: Üveg

Formatervezés és kidolgozás

- Anyag: Üveg

Tartósság

- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Névleges élettartam: 25 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Tartozék elem: Nem
- Szín kiválasztása: Nem
- Integrált LED: Igen

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 300
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Névleges fényáram: 470 lm
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 138

Egyéb

- EyeComfort: Nem

Csomagolási információk

- EAN: 8721103134899
- EOC: 872110313489900
- Termék megnevezése: LED classic B35 40W E14 WW CL ND 3CT/4EC

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: AC 220-240 V
- Teljesítmény: 40
- Teljesítmény: 3,4
- Energiafogyasztás kWh/1000 óra: 4

A termék méretei és tömege

- Teljes magasság: 97 mm
- Teljes hossz: 97 mm
- Teljes szélesség: 35 mm

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60
- Átmérő: 35 mm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Meleg fehér fény

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kompatibilis operációs rendszerek: Nem alkalmazható
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103134899
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,14 kg
- Magasság: 11,1 cm
- Hosszúság: 4,6 cm
- Szélesség: 13 cm



Kiadás dátuma:
2026-07-01
Verzió: 0.194

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com