

PHILIPS

Amigo vent. menn. lámpa
40W (vent.) + 20W (lámpa)


Mennyezeti lámpák
ventilátorral

2700–6500 K

Fehér

Dimmelhető; Távezérelhető;
RGB-színek; Állítható fehér

8721103145574



Strapabíró mennyei ventilátor dimmelhető és állítható LED-fénnyel

A Philips Amigo LED mennyezeti ventilátora egész nap és egész évben világosabbá, kényelmesebbé és színesebbé teszi az otthoni tereket. A hajlított lapátokat biztonságos, masszív dupla gyűrűs burkolat védi, a maximális légszállítás 30 m³/perc, a ventilátor hat sebességfokozattal és két légáramlási iránnyal működik. Nyáron gyorsan hűt, télen pedig hatékonyan keringeti a levegőt. A suttogóan halk motor nem zavarja az alvást vagy a koncentrációt, az áramvonalas lapátkialakítás pedig csökkenti a szélzajt. A kilenc színmód – köztük hat dinamikus, teljes spektrumú RGB mód – és a 2700–6500 K között állítható fehér fény bármilyen térhez tökéletes hangulatot biztosít. A továbbfejlesztett rádiófrekvenciás távirányítóval otthona bármely pontjáról kényelmesen vezérelheti a ventilátort és a LED-lámpát – nem szükséges a készülékre irányítania.

Változtassa környezetének hangulatát színes fénnel

- Színes és dinamikus fénybeállítások

Prémium minőség

- Csendes működés

Vezérlőelem

- Intuitív távirányító

Tartósság

- Állítható ventilátorsebesség
- Kétféle légáramlási irány
- Kellemes légáramlás

Biztonság és tartósság

- Erős, biztonságos

Fénypontok

Színes és dinamikus fénybeállítások

Egyetlen gombnyomással a tevékenységéhez igazíthatja a helyiség hangulatát. A 9 színmód 8 dinamikus fényjátékot és állítható fehér fényt kínál a meleg 2700 K-től a hideg 6500 K-ig.

Csendes működés

A halk DC-motor (<50 dB – halkabb, mint egy hűtő zúgása) nem zavarja meg az alvását, és nem vonja el a figyelmét, amikor koncentrálnia kell; a stabil mennyezeti rögzítés minimálisra csökkenti a kilengést.

Intuitív távirányító

A továbbfejlesztett rádiófrekvenciás távirányítóval otthona bármely pontjáról könnyedén vezérelheti a LED-világítással ellátott mennyezeti ventilátort – nem szükséges közvetlenül a ventilátorra irányítani.

Állítható ventilátorsebesség

A Philips mennyezeti ventilátorok hat különböző sebességfokozatot kínálnak, így pontosan az adott tevékenységhez vagy évszakhoz igazíthatja a légáramlást.

Kétféle légáramlási irány

A DC-motor előre- és hátrameneti légáramlást is lehetővé tesz, így egész évben használható: nyáron hűt, télen pedig segíti a meleg levegő keringetését.

Kellemes légáramlás

Mennyezeti ventilátorunk gyorsan és hatékonyan hűt a robusztus DC-motornak és a percenkénti 170 m³ maximális légszállításnak köszönhetően.

Erős, biztonságos

A masszív, duplagyűrűs kialakítás erősebb és biztonságosabb, mint a más mennyezeti ventilátoroknál használt egygyűrűs szerkezet. egyszerű rögzítés: csavarás+bepattintás

Műszaki adatok

A fényforrás jellemzői

- Rendeltetés: Beltéri
- Dimmelhető: Igen

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér
- Anyag: Műanyag

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Kapcsolási ciklusok száma: 15 000
- Névleges élettartam: 15 000

Környezetvédelem

- A termék ártalmatlanítása: A termék (gazdasági) élettartamának végén a helyi szabályoknak megfelelően dobja ki a terméket, és ne dobja kommunális hulladék közé. A termék helyes áramtalanítása segít megelőzni a környezetet és az emberi egészséget érintő potenciális negatív hatásokat.

További funkcióval/tartozékkal

- Távvezérlővel szabályozható: Nem
- Integrált LED: Igen
- Tartozék távvezérlő: Igen

A fény jellemzői

- Színkonzisztencia: 6 SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700–6500 K
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: <2
- Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 110

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve::
Hálószoba, Nappali
- Stílus: Kortárs
- Típus: Mennyezeti lámpák ventilátorral
- EyeComfort: Igen
- LED-es innovációk: EyeComfort
- Extra funkciók: Szabályozható, Távirányító, RGB-színek, Színhőmérséklet szabályozható fehér

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 300 mA
- Ventilátor áramlása: 1 620 m³/h
- Ventilátor hatékonysága: 81

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 2 kg
- Teljes magasság: 151 mm

Szerviz

- Jótállás: 5 év

Műszaki adatok

- Átmérő: 480 mm
- A lámpa teljes fényárama: 4400 @ 4000K
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: Állítható fehér fény
- Hálózati tápellátás: AC 220–240
- IP-kód: IP20
- Védelmi osztály: II. osztály – Kettős szigetelésű

A fényforrás

- Szoftverfrissítésekkel: Nem

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: No
- Meghatározott támogatási időszak: Not applicable
- Kommunikációs protokoll: Nem alkalmazható

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8721103145574
- Nettó tömeg: 1,5 kg
- Bruttó tömeg: 2,32 kg
- Magasság: 51,7 cm
- Hosszúság: 51,7 cm
- Szélesség: 18,7 cm



Kiadás dátuma:
2026-06-03
Verzió: 0.111

© 2026 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com