

# PHILIPS

## Lampu Strip 5m

Lampu Strip

3000K

Transparan



31058/31/66



## Terangkan imajinasi

Strip LED fleksibel dapat ditekuk di sudut, dipotong, dan disambung dengan panjang sesuai kebutuhan. Tingkatkan kreativitas Anda dan bereksperimenlah mencari cara baru dalam penggunaan strip LED!

### Mudah digunakan

- Finishing permukaan halus agar mudah dibersihkan

### Masa pakai jangka panjang

- Sangat tahan lama, 20.000 jam

### Hemat energi

- LED bawaan, sebagai bagian dari sistem

# Kelebihan Utama

## Perawatan mudah



## Sangat tahan lama



Sumber cahaya yang dapat dipercaya. Lampu Philips LED menawarkan masa pakai yang sangat panjang, yakni setidaknya 20.000 jam (setara dengan 20 tahun dengan rata-rata pemakaian 3 jam/hari dengan siklus dinyalakan/dimatikan setidaknya 13.000 kali). Anda tidak perlu merasa khawatir mengenai pemeliharaan atau mengganti lampu saat menikmati suasana cahaya yang sempurna di rumah Anda.

## Sumber cahaya LED terintegrasi



Sumber cahaya yang dapat Anda percaya. Dengan sumber cahaya LED terintegrasi, Anda tidak perlu khawatir tentang merawat atau mengganti lampu sekaligus mendapatkan suasana cahaya sempurna di rumah Anda.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

## Desain dan lapisan

- Warna: Transparan
- Bahan: Plastik

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 10.000

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

**Fitur ekstra/aksesori yang disertakan**

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
- Termasuk adaptor daya: Tidak
- Termasuk remote control: Tidak

**Karakteristik cahaya**

- Konsistensi warna: 5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80

**Lampu string/Lampu strip**

- Ekstensibilitas: Tidak

**Lain-lain**

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor Rumah, Lorong
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Strip
- EyeComfort: Tidak

**Karakteristik lain**

- Lampu saat ini: 40 mA
- Efikasi: 81 lm/W

**Dimensi dan berat produk**

- Berat bersih: 0,109 kg
- Tinggi: 0,2 cm
- Panjang: 500 cm
- Lebar: 0,8 cm

**Layanan**

- Garansi: 1 tahun

**Spesifikasi teknis**

- Masa pakai hingga: 20.000 jam
- Total lumen output lampu: 325
- Warna cahaya: 3000
- Stopkontak: DC 12
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Y
- Termasuk lampu Watt: 4(16)
- Lampu pengganti watt maksimum: 18 W
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas III
- Jumlah sumber cahaya: 1



Tanggal dikeluarkan:  
2024-07-15  
Versi: 0.591

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.