

Lampu Strip 5m

Lightstrip

3000K

Transparan



31059/31/66



Terangkan imajinasi

Strip LED fleksibel dapat ditekuk di sudut, dipotong, dan disambung dengan panjang sesuai kebutuhan. Tingkatkan kreativitas Anda dan bereksperimenlah mencari cara baru dalam penggunaan strip LED!

Mudah digunakan

- Finishing permukaan halus agar mudah dibersihkan

Masa pakai jangka panjang

- Sangat tahan lama, 20.000 jam

Hemat energi

- LED bawaan, sebagai bagian dari sistem

Kelebihan Utama

Perawatan mudah



Sumber cahaya LED terintegrasi



Sangat tahan lama



Sumber cahaya yang dapat Anda percaya. Dengan sumber cahaya LED terintegrasi, Anda tidak perlu khawatir tentang merawat atau mengganti lampu sekaligus mendapatkan suasana cahaya sempurna di rumah Anda.

Sumber cahaya yang dapat dipercaya. Lampu Philips LED menawarkan masa pakai yang sangat panjang, yakni setidaknya 20.000 jam (setara dengan 20 tahun dengan rata-rata pemakaian 3 jam/hari dengan siklus dinyalakan/dimatiikan setidaknya 13.000 kali). Anda tidak perlu merasa khawatir mengenai pemeliharaan atau mengganti lampu saat menikmati suasana cahaya yang sempurna di rumah Anda.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

- Warna: Transparan
- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus saklar: 10.000
- Nominal masa pakai: 20.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat direndupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
- Termasuk adaptor daya: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Konsistensi warna: 5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 3000 K
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 81 lm/W

Lampu string/Lampu strip

- Ekstensibilitas: Tidak

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor, Aula
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Strip
- EyeComfort: Tidak

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 160 mA

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,265 kg
- Tinggi keseluruhan: 2 mm
- Panjang keseluruhan: 5.000 mm
- Lebar keseluruhan: 8 mm

Layanan

- Garansi: 1 tahun

Spesifikasi teknis

- Total lumen output lampu: 325
- Warna cahaya: 3000
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat direndupkan: Tidak
- Termasuk lampu Watt: 4(20)
- Lampu pengganti watt maksimum: 18
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Jumlah sumber cahaya: 1

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 6947830426041
- Berat bersih: 0,18 kg
- Berat kotor: 0,26 kg
- Tinggi: 120 mm
- Panjang: 43 mm
- Lebar: 175 mm



Tanggal dikeluarkan:
2025-10-22
Versi: 0.719

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.