



Pencahayaan utama untuk menerangi rumah Anda

Atur arah cahaya dalam berbagai cara dengan kepala lampu sorot Philips LED Pomeron yang dapat disesuaikan dalam rotasi 2 poros. Produk ini memiliki desain putih penuh gaya yang akan memperkuat dekor Anda, memiliki sinar yang kuat dan dan area penyinaran fokus yang memberikan aksen.

Mudah Digunakan

· Sudut cahaya dapat disesuaikan

Hemat energi

Ballast konvensional internal Philips

Kelebihan Utama

Sudut cahaya dapat disesuaikan

Hemat energi, tahan lama

Spesifikasi

Karakteristik lampu

· Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

· Warna: Putih

· Bahan: Logam, Plastik

Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 7.500Nominal masa pakai: 15.000

Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- · Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- \cdot Sudut berkas cahaya: 30 $^\circ$
- Konsistensi warna: 5 SDCM
- · Indeks renderasi warna (CRI): 80
- · Suhu warna: 4000 K
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 57 lm/W

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor
- · Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- · EyeComfort: Y

Karakteristik lain

· Lampu saat ini: 62 mA

Dimensi dan berat produk

Berat bersih: 0,18 kgJarak resesi: 31,5 mmTinggi keseluruhan: 62 mm

Panjang keseluruhan: 90 mm
Lebar keseluruhan: 90 mm

• Potongan Plafon Tanam: 7.0 cm x 7.0 cm

Layanan

· Garansi: 1 tahun

Spesifikasi teknis

· Diameter: 107.4 mm

· Total lumen output lampu: 400

· Warna cahaya: Cahaya putih sejuk

· Stopkontak: AC 220-240

Peralatan lampu dapat diredupkan:
 Tidak

• Termasuk lampu Watt: 7

· Lampu pengganti watt maksimum: 7

· Kode IP: IP20 | Perlindungan jari

· Kelas perlindungan: Kelas II

· Jumlah sumber cahaya: 1

Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 6947830434572

Berat bersih: 0,12 kgBerat kotor: 0,16 kg

• Tinggi: 88 mm

· Panjang: 94 mm

Panjang: 94 mmLebar: 94 mm



Tanggal dikeluarkan: 2025-12-06 Versi: 0.302 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.