

# PHILIPS

Lampu Tersembunyi  
Pomeron


Lampu Tersembunyi

4000K

Putih



59776/31/H3



## Pencahayaan utama untuk menerangi rumah Anda

Atur arah cahaya dalam berbagai cara dengan kepala lampu sorot Philips LED Pomeron yang dapat disesuaikan dalam rotasi 2 poros. Produk ini memiliki desain putih penuh gaya yang akan memperkuat dekor Anda, memiliki sinar yang kuat dan area penyinaran fokus yang memberikan aksen.

### **Mudah Digunakan**

- Sudut cahaya dapat disesuaikan

### **Hemat energi**

- Ballast konvensional internal Philips

# Kelebihan Utama

Sudut cahaya dapat disesuaikan

Hemat energi, tahan lama

## Spesifikasi

### Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

### Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Logam, Plastik

### Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 7.500
- Nominal masa pakai: 15.000

### Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

### Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

### Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 30
- Konsistensi warna: 5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 4000 K
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 57

### Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Dapur, Kamar Tidur, Ruang Makan, Ruang Keluarga, Kantor
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y

### Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 62 mA

### Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,18 kg
- Jarak resesi: 31,5 mm
- Tinggi keseluruhan: 62 mm
- Panjang keseluruhan: 90 mm
- Lebar keseluruhan: 90 mm
- Potongan Plafon Tanam: 7.0 cm x 7.0 cm

### Layanan

- Garansi: 1 tahun

### Spesifikasi teknis

- Diameter: 107,4 mm
- Total lumen output lampu: 400
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Cahaya putih sejuk
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- Termasuk lampu Watt: 7
- Lampu pengganti watt maksimum: 7
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Jumlah sumber cahaya: 1

### Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

### Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 6947830434572
- Berat bersih: 0,12 kg
- Berat kotor: 0,16 kg
- Tinggi: 88 mm
- Panjang: 94 mm
- Lebar: 94 mm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-04-15  
Versi: 0.302

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)