



# Lampu LED yang nyaman di mata

Terangi ruangan Anda dengan Philips EyeComfort LED Downlight yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

### Mudah digunakan

• Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

## Daya tahan

· Masa pakai lama hingga 15.000 jam

# Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

• Mengurangi silau. Memberikan kenyamanan.

# Kelebihan Utama

# Cocok untuk plafon rendahDesain ramping

### Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

## **EyeComfort dengan Interlaced optics**

Teknologi Interlaced optics meningkatkan pengalaman pencahayaan secara keseluruhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dicetak dengan pola 3D untuk membantu penyebaran cahaya. teknologi lensa mikro menghasilkan distribusi cahaya merata yang mengurangi kesilauan secara signifikan. Cahayanya tidak hanya lembut dan nyaman di mata, namun juga dapat meredistribusi cahaya agar tidak menyilaukan di area pencahayaan.

# Spesifikasi

#### Karakteristik lampu

Penggunaan: Dalam ruanganBentuk lampu: Bundar

#### Desain dan lapisan

Warna: PutihBahan: Plastik

#### Daya tahan

 Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun

Faktor perawatan lumen: 70%Jumlah siklus sakelar: 12.500Nominal masa pakai: 25.000

#### Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

#### Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

 Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak

· Terintegrasi dengan LED: Y

Termasuk remote control: Tidak

#### Karakteristik cahaya

- ${\boldsymbol \cdot}$  Sudut berkas cahaya: 100  $^{\circ}$
- · Konsistensi warna: 6 SDCM
- · Indeks renderasi warna (CRI): 80
- · Suhu warna: 3000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahava: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 70 lm/W

#### Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor
- Gaya: Kontemporer
- · Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y

#### Karakteristik lain

· Lampu saat ini: 95 mA

### Konsumsi daya

• Faktor daya: 0.5

• Daya: 13

#### Dimensi dan berat produk

· Berat bersih: 0,065 kg

· Jarak resesi: 120 mm

· Tinggi keseluruhan: 40 mm

• Panjang keseluruhan: 140 mm

· Lebar keseluruhan: 140 mm

Potongan Plafon Tanam: 12.5 cm x
 12.5 cm

#### Layanan

· Garansi: 1 tahun

#### Spesifikasi teknis

· Diameter: 140 mm

· Total lumen output lampu: 910

Warna cahaya: 3000Stopkontak: AC 220-240

Tidak

Termasuk lampu Watt: 13Kode IP: IP20 | Perlindungan jariKelas perlindungan: Kelas II

# Dimensi dan berat kemasan [59464 MESON 125 13W 30K ID MP recessed]

• EAN/UPC - produk: 8718696173930

Berat bersih: 0,26 kg
Berat kotor: 0,35 kg
Tinggi: 15,4 cm
Panjang: 14,3 cm
Lebar: 14,3 cm

# Dimensi dan berat kemasan [59464 MESON 125 13W 30K ID MP recessed]

• EAN/UPC - produk: 8718696173930

Berat bersih: 0,08 kgBerat kotor: 0,34 kgTinggi: 14,7 cm

Panjang: 14,1 cmLebar: 14,1 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-12-13 Versi: 0.190 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.