





Lampu lilin LED bening menambah kilau nyaman untuk rumah Anda

Nikmati lampu LED kuning

Pilihan berkelanjutan

- Tahan lama hingga 15 tahun
- · Konsumsi energi sangat rendah; hemat setidaknya 80%

Ciptakan suasana hangat

· Cahaya kuning seperti pijar (2700 K)

Cahaya seketika (LED)

· Cahaya seketika saat dinyalakan

Kelebihan Utama

Tahan lama hingga 15 tahun

Dengan masa pakai hingga 15.000 jam, lampu LED Philips ini akan menjamin suasana yang Anda inginkan hingga 15 tahun.*

Konsumsi energi sangat rendah



Saat beralih ke lampu Philips LED, Anda segera menggunakan energi hingga 80% lebih rendah tanpa mengesampingkan output dan kualitas cahaya.

Cahaya kuning (2700K)

Cahaya bisa memiliki beragam suhu warna, yang dinyatakan dalam satuan Kelvin (K). Lampu dengan nilai rendah menghasilkan cahaya yang lebih kuning, nyaman dan hangat, sedangkan lampu bernilai Kelvin tinggi menciptakan cahaya yang putih dan lebih berenergi.

Cahaya seketika saat dinyalakan

Tidak perlu menunggu: Lampu Philips LED menghadirkan tingkat kecerahan penuh saat dinyalakan.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- · Bentuk: Candle
- Bentuk lampu: Lilin nondireksional
- · Soket: E14
- Kode bentuk lampu: B35Dapat diredupkan: TidakLapisan bohlam: Jernih

Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 50.000Nominal masa pakai: 15.000

Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- · Indeks renderasi warna (CRI): 80
- · Suhu warna: 2700 K
- · Flux cahaya nominal: 250 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 0.5

Lain-lain

- EyeComfort: Y
- · Inovasi LED: EyeComfort

Informasi kemasan

· Kelompok produk: EyeComfort

Konsumsi daya

- Faktor dava: 0.4
- Voltase: 220–240 V
- Watt yang setara: 25 W
- · Konsumsi Daya: 4 W
- · Penggunaan Energi kWh/1000 h: 4

Dimensi dan berat produk

- · Tinggi keseluruhan: 106 mm
- Panjang keseluruhan: 106 mm
- Lebar keseluruhan: 35 mm

Spesifikasi teknis

· Frekuensi: 50-60

Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8718696454855

Berat bersih: 0,04 kgBerat kotor: 0,05 kg

Tinggi: 14 cmPanjang: 4,5 cmLebar: 4,5 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-11-01 Versi: 0.738 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.