

PHILIPS

Bohlam 50W A60
E27

LED

6500K

540lm

20.000 jam



8718696820629



Bohlam yang sangat berbeda

Lampu LED canggih yang menghadirkan pencahayaan umum terbaik untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Lampu berkualitas tinggi

- Tidak berkedip

Pilih pengganti mudah untuk lampu lama Anda

- Bentuk dan ukuran yang serupa dengan lampu pijar standar

Pilih solusi berkelanjutan

- Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 20 tahun

Kelebihan Utama

Tidak berkedip

Bila lampu berkedip cepat, tidak akan nyaman di mata, mengakibatkan sakit kepala, dan bahkan memicu serangan bagi penderita epilepsi fotosensitif. Sangat tidak menyenangkan dan harus dihindari. LED dapat berkedip karena respons cepat terhadap arus driver. Namun, karena Philips LED dirancang sedemikian rupa sehingga variasi dalam output arus driver diminimalkan, menghilangkan faktor-faktor penyebab berkedip. Jadi, Anda tidak akan melihatnya sedikit pun.

Menggantikan lampu pijar standar



Dengan desain bentuk indah dan dimensi yang familiar, ini adalah bohlam LED standar penerangan kontemporer yang hemat energi.

Pengganti ramah lingkungan yang sempurna untuk bohlam lampu pijar standar biasa.

Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 20 tahun

Dengan masa pakai hingga 20.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti bohlam lampu dan nikmati solusi pencahayaan sempurna selama lebih dari 20 tahun.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Dapat diredupkan: Tidak

Dimensi lampu

- Tinggi: 10,4 cm
- Lebar: 5,8 cm

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 8.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Terintegrasi dengan LED: Y

Karakteristik cahaya

- Indeks renderasi warna (CRI): 70
- Suhu warna: 6500 K
- Flux cahaya nominal: 480 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika

Karakteristik lain

- Efikasi: 96 lm/W

Informasi kemasan

- Kelompok produk: Mainstream

Konsumsi daya

- Faktor daya: >0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 5 W
- Watt yang setara: 50 W

Spesifikasi teknis

- Teknologi lampu: LED

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718696820629
- Berat bersih: 0,03 kg
- Berat kotor: 0,04 kg
- Tinggi: 10,6 cm
- Panjang: 6,1 cm
- Lebar: 6,1 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-03-31
Versi: 0.657

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com