

PHILIPS

Lampu 85W Stick
E27

LED

6500K

1050lm

15000j

8718696845004



Lampu tiada tanding

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Lampu berkualitas tinggi

- Tidak berkedip
- Cahaya di seluruh ruangan

Pilih solusi berkelanjutan

- Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 15 tahun

Kelebihan Utama

Tidak berkedip

Bila lampu berkedip cepat, tidak akan nyaman di mata, mengakibatkan sakit kepala, dan bahkan memicu serangan bagi penderita epilepsi fotosensitif. Sangat tidak menyenangkan dan harus dihindari. LED dapat berkedip karena respons cepat terhadap arus driver. Namun, karena Philips LED dirancang sedemikian rupa sehingga variasi dalam output arus driver diminimalkan, menghilangkan faktor-faktor penyebab berkedip. Jadi, Anda tidak akan melihatnya sedikit pun.

Cahaya di seluruh ruangan

Berkat bentuk desainnya yang inovatif namun vintage, lampu LED ini tidak menghasilkan bayangan yang biasanya muncul di bagian tepi sebaran cahaya. Hasilnya? Cahaya kuning natural yang merata.

Masa pakai rata-rata terukur 15.000 jam



Dengan masa pakai hingga 15.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti lampu dan nikmati solusi penerangan sempurna selama lebih dari 15 tahun.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Terintegrasi dengan LED: Y

Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 200
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Flux cahaya nominal: 1050 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 0.4
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 110

Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

Informasi kemasan

- EAN: 8718696845004
- EOC: 871869684500400
- Nama produk: DLStick 9.5W E27 6500K 1PF/12 APR

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.51
- Voltase: 220-240 V
- Watt yang setara: 85
- Daya: 9,5

Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 114,3 mm
- Panjang keseluruhan: 114,3 mm
- Lebar keseluruhan: 37,2 mm

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60
- Teknologi lampu: LED

Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan:
Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718696845004
- Berat bersih: 0,04 kg
- Berat kotor: 0,05 kg
- Tinggi: 14,8 cm
- Panjang: 4 cm
- Lebar: 4 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-04-15
Versi: 0.229

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.