



# Lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih yang menghadirkan pencahayaan umum terbaik untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

#### Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
- Tidak mengandung merkuri

### Kelebihan Utama

#### Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

#### Tidak mengandung merkuri



Tidak boleh ada kandungan merkuri dalam pembuangan limbah yang tidak berbahaya, jadi karakteristik ini memberikan cara mudah agar ruang Anda lebih ramah lingkungan.

## Spesifikasi

#### Karakteristik lampu

· Penggunaan: Dalam ruangan

· Bentuk lampu: Lampu nondireksional

· Soket: E27

Lapisan bohlam: SuramDapat diredupkan: TidakMaterial Bohlam: Plastik

#### Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 50.000Nominal masa pakai: 8.000

#### Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

#### Karakteristik cahaya

 $\cdot$  Sudut berkas cahaya: 150  $^\circ$ 

· Indeks renderasi warna (CRI): 80

• Suhu warna: 3000 K

· Flux cahaya nominal: 1350 lm

Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 0.5

· Kode Warna: 830 | CCT of 3000K

Daya Penerangan (terukur) (Nom): 103 lm/W

#### Lain-lain

• EyeComfort: Tidak

#### Informasi kemasan

• EAN: 8718699647551

• EOC: 871869964755100

 Nama produk: ESS LEDBulb 13W E27 3000K 230V 1CT/12APR

#### Konsumsi daya

Faktor daya: 0.5Voltase: 220-240 VWatt yang setara: 100 W

· Konsumsi Daya: 13 W

#### Dimensi dan berat produk

Tinggi keseluruhan: 120 mmPanjang keseluruhan: 120 mmLebar keseluruhan: 60 mm

#### Nilai terukur

· Tingkat intensitas puncak: 282 cd

#### Spesifikasi teknis

• Frekuensi: 50-60

#### Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8718699647551

Berat bersih: 0,04 kgBerat kotor: 0,06 kg

Tinggi: 11,9 cmPanjang: 6,3 cmLebar: 6,3 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-11-01 Versi: 0.81 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.