

# PHILIPS

Bohlam 45W P50  
E14

LED

3000K

550lm

15000j

8718699701673



## Lampu tiada tanding

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

### Lampu berkualitas tinggi

- Dirancang agar nyaman di mata

### Pilih solusi berkelanjutan

- Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 15 tahun
- Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 25 tahun

### Lampu yang lebih dari sekadar penerangan

- Menyala seketika

### Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Cahaya yang menunjukkan warna sebenarnya

# Kelebihan Utama

## LED lembut, nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

## Masa pakai rata-rata terukur 15.000 jam



Dengan masa pakai hingga 15.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti lampu dan nikmati solusi penerangan sempurna selama lebih dari 15 tahun.

## Masa pakai rata-rata terukur 25.000 jam



Dengan masa pakai hingga 25.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti bohlam lampu dan nikmati solusi pencahayaan sempurna selama lebih dari 25 tahun.

## Menyala seketika Cahaya yang menunjukkan warna sebenarnya



Lihat warna pakaian Anda sebenarnya saat memilih pakaian dari lemari pakaian – Anda dapat memasang gaun merah dan sepatu merah dengan percaya diri dan pastikan warnanya cocok dengan sempurna.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Luster nondireksional
- Soket: E14
- Dapat diredupkan: Tidak

## Dimensi lampu

- Tinggi: 9,6 cm
- Lebar: 5 cm

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000 jam

**Lingkungan**

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

**Karakteristik cahaya**

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 3000 K
- Flux cahaya nominal: 550 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika

**Lain-lain**

- EyeComfort: Y

**Karakteristik lain**

- Efikasi: 84 lm/W

**Informasi kemasan**

- EAN: 8718699701673
- EOC: 871869970167300
- Nama produk: LEDBulb 6.5W E14 3000K 220V P50(APR)

**Konsumsi daya**

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220–240 V
- Watt: 6,5 W
- Watt yang setara: 45 W

**Dimensi dan berat produk**

- Panjang: 9,6 cm

**Spesifikasi teknis**

- Frekuensi: 50–60 Hz

**Dimensi dan berat kemasan**

- EAN/UPC - produk: 8718699701673
- Berat bersih: 0,02 kg
- Berat kotor: 0,03 kg
- Tinggi: 10 cm
- Panjang: 5,1 cm
- Lebar: 5,1 cm
- Nomor material (12NC): 929002975407



Tanggal dikeluarkan:  
2024-06-15  
Versi: 0.214

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.