



# Lampu LED yang nyaman di mata

Philips LED luminaires menghadirkan lampu yang dirancang agar nyaman di mata

# Mudah digunakan

· Pemasangan mudah

#### Efek cahaya

· Penyebaran cahaya seragam

# Keamanan

· Tanpa radiasi UV berbahaya

### **Kualitas premium**

- · EyeComfort cahaya yang nyaman di mata
- Mudah dibersihkan

# Daya tahan

· Masa pakai lama hingga 20.000 jam

# Kelebihan Utama

# Pemasangan mudah

Tidak ada lagi kerumitan pemasangan. Cukup pasang atau gantung dengan kencang di dinding atau plafon, lalu sambungkan ke stopkontak, dan lampu ini siap menyala.

# Penyebaran cahaya seragam

Cahaya tersebar secara merata dan seragam di seluruh ruangan.

#### Tanpa radiasi UV berbahaya

Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.

#### **Evecomfort**

Lampu berkualitas buruk dapat menyebabkan mata lelah. Dengan banyaknya kita menghabiskan waktu di luar ruangan, sangat penting untuk memasang lampu yang memadai di rumah. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat, termasuk kedipan, strobe, kesilauan, rendisi warna, dan efek peredupan untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan EyeComfort. Lampu LED Philips tidak hanya menghasilkan cahaya yang nyaman, namun juga mempertahankannya demikian selama masa pakai, sehingga memberikan

kualitas, hasil, dan warna cahaya yang konsisten selama lebih dari satu dekade. Beralihlah ke lampu yang tidak menyilaukan mata. Lampu yang nyaman di mata.

#### Mudah dibersihkan

Bahan yang halus dan mudah dibersihkan akan membuat rumah Anda selalu tampak menarik dari lantai hingga langit-langit.

# Masa pakai lama hingga 20.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 20.000 jam.

# Spesifikasi

#### Karakteristik lampu

· Penggunaan: Dalam ruangan

# Desain dan lapisan

· Warna: Putih

· Bahan: Logam, Plastik

#### Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 20.000Nominal masa pakai: 20.000

# Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

#### Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- · Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

#### Karakteristik cahaya

- · Konsistensi warna: 6 SDCM
- · Indeks renderasi warna (CRI): 80
- · Suhu warna: 6500 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 91 lm/W

#### Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor, Garasi
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Plafon
- EyeComfort: Y

#### Karakteristik lain

· Lampu saat ini: 100 mA

# Dimensi dan berat produk

- · Berat bersih: 0,4 kg
- Tinggi keseluruhan: 65 mm
- · Panjang keseluruhan: 287 mm
- · Lebar keseluruhan: 287 mm

#### Layanan

• Garansi: 1 tahun

# Spesifikasi teknis

· Diameter: 287 mm

· Total lumen output lampu: 1100

Warna cahaya: 6500Stopkontak: AC 220-240

Tidak

Kode IP: IP20 | Perlindungan jariKelas perlindungan: Kelas I

### Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8718699748531

Berat bersih: 0,19 kgBerat kotor: 0,75 kgTinggi: 6,7 cm

Panjang: 39,4 cmLebar: 39,4 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-11-01 Versi: 0.208 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.