

# PHILIPS

Bohlam 125W T70  
E27

LED

6500K

2000lm

15000j

8719514252639



## Pencahayaan LED cerah dengan kualitas lampu terbaik

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

### Lampu berkualitas tinggi

- Dirancang agar nyaman di mata

### Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Ganti ke cahaya yang lebih terang

# Kelebihan Utama

## Dirancang agar nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

## EyeComfort dengan desain optik cekung

Lampu ini memberikan kenyamanan, hemat energi, dan lebih tahan lama dengan desain cekung yang membuat area penyinaran lebih luas untuk menghasilkan cahaya yang lebih terang.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: T70
- Soket: E27
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Plastik

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Terintegrasi dengan LED: Y

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Flux cahaya nominal: 2000 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 133

## Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

## Informasi kemasan

- EAN: 8719514252639
- EOC: 871951425263900
- Nama produk: LEDBright 15W E27 6500K 230V 1CT/12 INDO

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt yang setara: 125
- Daya: 15

## Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 125,7 mm
- Panjang keseluruhan: 125,7 mm
- Lebar keseluruhan: 70 mm

## Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60
- Teknologi lampu: LED

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514252639
- Berat bersih: 0,07 kg
- Berat kotor: 0,09 kg
- Tinggi: 13 cm
- Panjang: 7 cm
- Lebar: 7 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-03-21  
Versi: 0.483

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)