



Lampu LED berkualitas tinggi yang dirancang untuk bertahan selama bertahun-tahun

Terangi ruangan Anda dengan Philips EyeComfort LED Downlight yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

Mudah digunakan

• Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

Efek cahaya

· Penyebaran cahaya seragam

Daya tahan

· Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Kelebihan Utama

Cocok untuk plafon rendahDesain ramping

Penyebaran cahaya seragam

Cahaya tersebar secara merata dan seragam di seluruh ruangan.

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

• Penggunaan: Dalam ruangan

· Bentuk lampu: Bundar

Desain dan lapisan

Warna: PutihBahan: Plastik

Daya tahan

 Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun

Faktor perawatan lumen: 70%Jumlah siklus sakelar: 7.500Nominal masa pakai: 15.000

Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak

· Terintegrasi dengan LED: Y

Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

. Sudut berkas cahaya: 100 $^\circ$

· Konsistensi warna: 6 SDCM

Indeks renderasi warna (CRI): 80

· Suhu warna: 4000 K

Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2

Daya Penerangan (terukur) (Nom): 71 lm/W

Lain-lain

 Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor

· Gaya: Kontemporer

· Jenis: Lampu Tersembunyi

EyeComfort: Y

Karakteristik lain

· Lampu saat ini: 35 mA

Konsumsi daya

• Faktor daya: 0.45

Dimensi dan berat produk

· Berat bersih: 0,036 kg

· Jarak resesi: 87 mm

Tinggi keseluruhan: 35 mmPanjang keseluruhan: 90 mm

· Lebar keseluruhan: 90 mm

Potongan Plafon Tanam: 8.0 cm x 8.0 cm

Layanan

· Garansi: 1 tahun

Spesifikasi teknis

· Diameter: 90 mm

· Total lumen output lampu: 250

Warna cahaya: Cahaya putih sejuk

· Stopkontak: AC 220-240

Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak

• Termasuk lampu Watt: 3.5

• Kode IP: IP20 | Perlindungan jari

· Kelas perlindungan: Kelas II

Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8719514303232

· Berat bersih: 0,04 kg

· Berat kotor: 0,05 kg

· Tinggi: 9,2 cm

· Panjang: 4,1 cm

• Lebar: 9,2 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-12-06 Versi: 0.183 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.