

# PHILIPS

Bohlam 40W P45  
E27

LED

3000K

339lm

12000j

8719514317413



## Pencahayaan LED canggih untuk rumah

Lampu LED canggih memberikan solusi penerangan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan segera menghemat biaya energi dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengorbankan kualitas penerangan Anda.

### **Lampu berkualitas tinggi**

- Tidak berkedip

### **Ciptakan pencahayaan yang tepat untuk rumah Anda**

- LED sederhana untuk penggunaan sehari-hari

### **Lampu yang lebih dari sekadar penerangan**

- Menyalah seketika

# Kelebihan Utama

## Tidak berkedip

Bila lampu berkedip cepat, tidak akan nyaman di mata, mengakibatkan sakit kepala, dan bahkan memicu serangan bagi penderita epilepsi fotosensitif.

Sangat tidak menyenangkan dan harus dihindari. LED dapat berkedip karena respons cepat terhadap arus driver.

Namun, karena Philips LED dirancang

sedemikian rupa sehingga variasi dalam output arus driver diminimalkan, menghilangkan faktor-faktor penyebab berkedip. Jadi, Anda tidak akan melihatnya sedikit pun.

## Menyalahgunakan

### LED Sederhana untuk Penggunaan Sehari-Hari

LED sehari-hari Philips adalah lampu sempurna untuk kebutuhan pencahayaan dasar Anda. Lampu ini memberikan cahaya indah dan performa andal yang Anda harapkan dari LED Philips dengan harga terjangkau.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Luster nondireksional
- Soket: E27
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Plastik

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 12.000

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 3000 K
- Flux cahaya nominal: 339 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 113

## Lain-lain

- EyeComfort: Tidak

## Informasi kemasan

- EAN: 8719514317413
- EOC: 871951431741300
- Nama produk: ESSLEDBulb 3W E27 3000K 230V P45

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.41
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt yang setara: 40 W
- Daya: 3 W

## Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 87 mm
- Panjang keseluruhan: 87 mm
- Lebar keseluruhan: 45 mm

## Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514317413
- Berat bersih: 0,02 kg
- Berat kotor: 0,03 kg
- Tinggi: 8,8 cm
- Panjang: 4,7 cm
- Lebar: 4,7 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-02-21  
Versi: 0.70

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.