



Downlight LED kuat yang tahan bertahuntahun

Lampu Downlight LED Slim Philips menghadirkan efek cahaya alami untuk digunakan dalam aplikasi penerangan umum. Ini adalah mahakarya ramping untuk plafon rendah, menciptakan suasana elegan di mana pun di rumah. Cahaya yang nyaman di mata Anda.

Mudah digunakan

• Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

Efek cahaya

· Cahaya terang dengan distribusi seragam

Keamanan

· Tanpa radiasi UV berbahaya

Daya tahan

· Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Kelebihan Utama

Cocok untuk plafon rendahDesain ramping

Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi

seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

Tanpa radiasi UV berbahaya

Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

Warna: PutihBahan: Plastik

Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 7.500Nominal masa pakai: 15.000

Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- · Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 110 °
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- · Indeks renderasi warna (CRI): 80
- · Suhu warna: 4000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 62 lm/W

Lain-lain

· EyeComfort: Y

Karakteristik lain

· Lampu saat ini: 33 mA

Konsumsi daya

• Faktor daya: 0.51

Dimensi dan berat produk

Berat bersih: 0,061 kgJarak resesi: 50 mm

• Tinggi keseluruhan: 20 mm

• Potongan Plafon Tanam: 7.5 cm x 7.5

Layanan

· Garansi: 3 tahun

Spesifikasi teknis

• Diameter: 90 mm

Total lumen output lampu: 250

Warna cahaya: Cahaya putih sejuk

Stopkontak: AC 220-240

Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak

· Kode IP: IP20 | Perlindungan jari

· Kelas perlindungan: Kelas II

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC produk: 8719514331310
- Berat bersih: 0,06 kg
- · Berat kotor: 0,17 kg
- · Tinggi: 13 cm
- · Panjang: 2,5 cm
- Lebar: 9,4 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-12-06 Versi: 0.98 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.