


## Downlight

Fungsional

DL262

putih

8719514331358



# Downlight LED kuat yang tahan bertahun-tahun

Lampu Downlight LED Slim Philips menghadirkan efek cahaya alami untuk digunakan dalam aplikasi penerangan umum. Ini adalah mahakarya ramping untuk plafon rendah, menciptakan suasana elegan di mana pun di rumah. Cahaya yang nyaman di mata Anda.

**Mudah digunakan**

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

**Efek cahaya**

- Cahaya terang dengan distribusi seragam

**Keamanan**

- Tanpa radiasi UV berbahaya

**Daya tahan**

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

# Kelebihan Utama

## Cocok untuk plafon rendahDesain ramping

## Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi

seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

## Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

## Tanpa radiasi UV berbahaya

Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

## Lain-lain

- EyeComfort: Y

## Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 50 mA

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 7.500
- Nominal masa pakai: 15.000

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.51

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,129 kg
- Jarak resesi: 50 mm
- Tinggi keseluruhan: 20 mm
- Potongan Plafon Tanam: 10.0 cm x 10.0 cm

## Layanan

- Garansi: 3 tahun

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat direndupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

## Spesifikasi teknis

- Diameter: 120 mm
- Total lumen output lampu: 480
- Warna cahaya: 3000
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat direndupkan: Tidak
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 110 °
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 3000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 80 lm/W

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514331358
- Berat bersih: 0,13 kg
- Berat kotor: 0,25 kg
- Tinggi: 16 cm
- Panjang: 2,5 cm
- Lebar: 12,5 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2025-11-01  
Versi: 0.104

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)