

# PHILIPS

## Downlight tanam 4 inci 9W

LED Smart

Tunable white

Tampilan cahaya Ø102–110MM

IP20/Bundar/Putih



8719514336636



## Pilih cahaya putih hangat atau sejuk

Dapatkan nuansa cahaya putih hangat atau sejuk di rumah Anda dengan lampu Philips Smart LED downlight 4 inci. Gunakan dengan Wi-Fi yang ada dan atur cahaya lampu melalui aplikasi WIZ atau suara Anda.

### Instalasi mudah

- Mudah dipasang dan digunakan

### Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- Gunakan secara handsfree dengan kendali suara

### Fitur pintar

- Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal
- Fitur kesehatan preset
- Pemantauan energi

### Mode cahaya

- Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset
- Sesuaikan Suasana dengan mode cahaya dinamis preset.

# Kelebihan Utama

## Mudah dipasang dan digunakan



WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak diperlukan gateway tambahan. Cukup pasang lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ dan Anda siap menggunakan.

## Kendalikan dari mana saja



Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

## Gunakan secara handsfree dengan kendali suara



Kontrol lampu hanya dengan suara Anda, cukup aktifkan integrasi dengan Google, Alexa, atau tambahkan ke pintasan Siri.

## Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

## Fitur kesehatan preset



Gunakan fitur kesehatan preset di aplikasi WiZ dan nikmati pola pencahayaan yang paling sesuai untuk ritme sirkadian Anda sepanjang hari. WiZ akan memberikan cahaya siang hari yang cerah saat Anda perlu mendapatkan energi dan fokus, lalu bertransisi dengan mulus ke putih hangat lembut untuk membantu Anda rileks dan tidur lebih nyenyak.

## Pemantauan energi



Aplikasi WiZ menyimpan catatan konsumsi energi lampu Anda. Lihat laporan mingguan atau harian, lalu rencanakan penggunaan lampu Anda dengan bijak untuk konsumsi energi yang optimal di rumah.

## Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset



Pilih dari rentang putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.

## Suasana yang Disesuaikan



Buat perpaduan berbagai mode cahaya berwarna dan putih untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda setiap hari. Simpan dan aktifkan kapan saja dengan aplikasi, remote, atau kendali suara.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Dapat diredukan: Y

## Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus saklar: 7.500
- Nominal masa pakai: 15.000

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredukan dengan remote control: Y
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 110 °
- Konsistensi warna: <6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): ≥80
- Suhu warna: 2700-6500 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 83

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Ruang Keluarga, Dapur, Ruang Makan, Kamar Tidur
- EyeComfort: Y

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 70 mA

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0,51
- Voltase: 220-240 V

## Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,091 kg
- Jarak resesi: 101 mm
- Tinggi keseluruhan: 47 mm
- Panjang keseluruhan: 120 mm
- Lebar keseluruhan: 120 mm
- Potongan Plafon Tanam: 10,5 cm x 10,5 cm

## Layanan

- Garansi: 3 tahun

## Spesifikasi teknis

- Diameter: 120 mm
- Total lumen output lampu: 750@6500K
- Warna cahaya: Cahaya putih yang dapat diatur
- Termasuk lampu Watt: 9
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II

## Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
- WiFi: Wireless G
- Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
- Jumlah maksimum aksesori: 9999
- Protokol komunikasi: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa, Google Home, IFTTT, KlikAanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8719514336636
- Berat bersih: 0,1 kg
- Berat kotor: 0,13 kg
- Tinggi: 12,3 cm
- Panjang: 5,5 cm
- Lebar: 12,2 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-02-18  
Versi: 0.173

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau lengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.