

PHILIPS


Lampu linier Bar

LED Smart

Warna-warni

Lampu bar serbaguna

Mudah dipasang dan digunakan



8719514435179



Jadikan ruang kecil Anda terang dengan suasana

Jika Anda memiliki rak atau sudut yang membutuhkan penerangan aksen, coba lampu Bar kami. Bar tipis ini memancarkan banyak warna dan mudah dipasang di ruang kecil. Cukup miringkan pada salah satu sisinya untuk menyesuaikan sudut cahaya. Anda lebih suka cahaya yang lebih panjang? Hubungkan bar kedua untuk menggandakan efeknya.

Instalasi mudah

- Mudah dipasang dan digunakan

Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- Gunakan secara handsfree dengan kendali suara

Fitur pintar

- Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

Mode cahaya

- Jutaan warna dan mode cahaya dinamis
- Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset
- Sesuaikan Suasana dengan mode cahaya dinamis preset.

Faktor bentuk

- Desain ramping untuk penggunaan serbaguna

Kelebihan Utama

Mudah dipasang dan digunakan



WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak diperlukan gateway tambahan. Cukup pasang lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ dan Anda siap menggunakannya.

Kendalikan dari mana saja



Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

Gunakan secara handsfree dengan kendali suara



Kontrol lampu hanya dengan suara Anda, cukup aktifkan integrasi dengan Google, Alexa, atau tambahkan ke pintasan Siri.

Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

Jutaan warna dan mode cahaya dinamis



Pilih dari palet berisi jutaan warna terang untuk menciptakan suasana yang menakjubkan di rumah Anda. Nikmati perbedaan halus dari efek cahaya dinamis kami yang menyinari lingkungan Anda.

Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset




Pilih dari rentang putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.

Suasana yang Disesuaikan



Buat perpaduan berbagai mode cahaya berwarna dan putih untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda setiap hari. Simpan dan aktifkan kapan saja dengan aplikasi, remote, atau kendali suara.

Lampu bar serbaguna



Miringkan bar lampu ini pada suatu sudut untuk memancarkan cahaya warna-warninya di lemari atau rak. Perkuat pencahayaan aksen yang indah di setiap sudut atau dinding dengan menghubungkan dua bar lampu. Kabel disertakan.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Persegi panjang
- Dapat diredupkan: Y

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 25 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 25.000

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Y
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
- Termasuk remote control: Tidak
- Energi Surya: Tidak
- Lampu Warm glow dapat diredupkan: Tidak

Karakteristik cahaya

- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): ≥ 80
- Suhu warna: 2200-6500 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 72

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Makan, Ruang Keluarga, Kamar anak-anak
- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 75 mA

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.7
- Voltase: 220-240 V

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,7 kg
- Tinggi keseluruhan: 42 mm
- Panjang keseluruhan: 600 mm
- Lebar keseluruhan: 45 mm

Layanan

- Garansi: 2 tahun

Spesifikasi teknis

- Total lumen output lampu: 800
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Cahaya berwarna dan putih (RGBW)
- Termasuk lampu Watt: 10.5
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Y

Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
- Jumlah maksimum aksesori: 9999
- Protokol komunikasi: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Fungsionalitas Matter: Melalui hub pihak ketiga (Wi-Fi)

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514435179
- Berat bersih: 0,7 kg
- Berat kotor: 0,9 kg
- Tinggi: 8,7 cm
- Panjang: 5,9 cm
- Lebar: 40,5 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-05-26
Versi: 0.99

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com