

Lampu 18,5W (Setara 150W) A80 E27

**LED Smart** 

Warna-warni

Plastik

Mudah dipasang dan digunakan

Kontrol melalui aplikasi WiZ atau suara



8719514451872



# Cahaya penuh warna yang sesuai dengan suasana hati Anda

Hadirkan cahaya warna-warni ke lampu atau peralatan standar apa pun di rumah Anda dengan lampu LED pintar berwarna Philips lumen tinggi. Lampu ini terhubung dengan WiZ. Gunakan dengan Wi-Fi yang ada untuk mengontrol melalui aplikasi WiZ atau suara Anda.

#### Instalasi mudah

· Mudah dipasang dan digunakan

#### **Smart control**

- · Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- · Gunakan secara handsfree dengan kendali suara

### Fitur pintar

· Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

#### Mode cahaya

- · Jutaan warna dan mode cahaya dinamis
- Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset
- · Sesuaikan Suasana dengan mode cahaya dinamis preset.
- · Terangi rumah Anda dengan kecerahan ekstra

# Kelebihan Utama

#### Mudah dipasang dan digunakan



WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak diperlukan gateway tambahan. Cukup pasang lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ dan Anda siap menggunakannya.

#### Kendalikan dari mana saja



Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

# Gunakan secara handsfree dengan kendali suara



Kontrol lampu hanya dengan suara Anda, cukup aktifkan integrasi dengan Google, Alexa, atau tambahkan ke pintasan Siri.

## Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

### Jutaan warna dan mode cahaya dinamis



Pilih dari palet berisi jutaan warna terang untuk menciptakan suasana yang menakjubkan di rumah Anda. Nikmati perbedaan halus dari efek cahaya dinamis kami yang menyinari lingkungan Anda.

# Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset



Pilih dari rentang putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.

### Suasana yang Disesuaikan



Buat perpaduan berbagai mode cahaya berwarna dan putih untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda setiap hari. Simpan dan aktifkan kapan saja dengan aplikasi, remote, atau kendali suara.

#### Lebih terang



Terangi rumah Anda dengan lampu lumen tinggi ini. Dengan kecerahan yang cukup untuk membantu Anda melakukan berbagai tugas, atau untuk aktivitas santai, lampu ini juga bekerja sangat baik di ruang besar dengan plafon tinggi.

# Spesifikasi

#### Karakteristik lampu

· Penggunaan: Dalam ruangan

· Bentuk lampu: A80

· Soket: E27

Jenis kaca: frostedDapat diredupkan: YLapisan bohlam: Suram

#### Dimensi lampu

• Berat: 0,3 kg

#### Daya tahan

 Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun

Faktor perawatan lumen: 70%Jumlah siklus sakelar: 50.000

· Nominal masa pakai: 15.000

#### Karakteristik cahaya

· Konsistensi warna: 6 SDCM

· Indeks renderasi warna (CRI): ≥90

· Suhu warna: 2200-6500 K

· Kategori Warna Cahaya: Warna-warni

• Flux cahaya nominal: 2452 lm

• Waktu mulai: <0.5 s

 Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika

Daya Penerangan (terukur) (Nom): 132
 lm/W

#### Lain-lain

EyeComfort: Y

# Karakteristik lain

· Lampu saat ini: 140 mA

### Informasi kemasan

EAN: 8719514451872EOC: 871951445187200

Nama produk: PHI WFB 18.5W/150W

E27 922-65 RGB 1PF/6

#### Konsumsi daya

Faktor daya: 0.5Voltase: 220-240 VWatt yang setara: 150 W

· Konsumsi Daya: 18,5 W

#### Dimensi dan berat produk

Tinggi keseluruhan: 163 mmPanjang keseluruhan: 163 mmLebar keseluruhan: 83 mm

#### Nilai terukur

Nilai masa pakai: 15.000Flux cahaya terukur: 2452 lmDaya listrik terukur: 18.5 W

#### Layanan

· Garansi: 2 tahun

#### Spesifikasi teknis

• Frekuensi: 50-60

#### Dukungan

- · Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
- · WiFi: Wireless G
- Periode dukungan yang ditentukan:
  Minimum of 60 months after introduction date
- · Jumlah maksimum aksesori: 9999
- Protokol komunikasi: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

#### Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8719514451872

Berat bersih: 0,3 kgBerat kotor: 0,39 kgTinggi: 21,6 cmPanjang: 10,5 cm

· Lebar: 10,7 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-11-01 Versi: 0.51 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.