

PHILIPS

Bohlam 50W A60
E27

LED

6500K

540lm

12000j

8719514468122



Bohlam lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
- Tidak mengandung merkuri

Kelebihan Utama

Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

Tidak mengandung merkuri



Tidak boleh ada kandungan merkuri dalam pembuangan limbah yang tidak berbahaya, jadi karakteristik ini memberikan cara mudah agar ruang Anda lebih ramah lingkungan.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Dapat diredupkan: Tidak
- Lapisan bohlam: Suram
- Material Bohlam: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 12.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Flux cahaya nominal: 540 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 865 | CCT of 6500K
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 108

Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

Informasi kemasan

- EAN: 8719514468122
- EOC: 871951446812200
- Nama produk: LEDBulb 5W E27 6500K 230V 1CT/12IDOL

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt yang setara: 50 W
- Daya: 5 W

Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 108 mm
- Panjang keseluruhan: 108 mm
- Lebar keseluruhan: 60 mm

Nilai terukur

- Tingkat intensitas puncak: 113 cd

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514468122
- Berat bersih: 0,03 kg
- Berat kotor: 0,04 kg
- Tinggi: 10,8 cm
- Panjang: 6,2 cm
- Lebar: 6,2 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-02-21
Versi: 0.80

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.