



Bohlam lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
- Tidak mengandung merkuri

Kelebihan Utama

Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

Tidak mengandung merkuri



Tidak boleh ada kandungan merkuri dalam pembuangan limbah yang tidak berbahaya, jadi karakteristik ini memberikan cara mudah agar ruang Anda lebih ramah lingkungan.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

• Penggunaan: Dalam ruangan

· Bentuk lampu: Lampu nondireksional

· Soket: E27

Dapat diredupkan: TidakLapisan bohlam: SuramMaterial Bohlam: Plastik

Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 50.000Nominal masa pakai: 12.000

Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

• Sudut berkas cahava: 150 °

· Indeks renderasi warna (CRI): 80

· Suhu warna: 3000 K

• Flux cahaya nominal: 1150 lm

 Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika

• Kode Warna: 830 | CCT of 3000K

Daya Penerangan (terukur) (Nom): 104 lm/W

Lain-lain

EveComfort: Y

Inovasi LED: EyeComfort

Informasi kemasan

• EAN: 8719514468221

• EOC: 871951446822100

 Nama produk: LEDBulb 11W E27 3000K 230V1CT/12IDOL

Konsumsi daya

Faktor daya: 0.5Voltase: 220-240 VWatt yang setara: 95 W

Daya: 11 W

Dimensi dan berat produk

Tinggi keseluruhan: 108 mmPanjang keseluruhan: 108 mmLebar keseluruhan: 60 mm

Nilai terukur

· Tingkat intensitas puncak: 246 cd

Spesifikasi teknis

· Frekuensi: 50-60

Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8719514468221

Berat bersih: 0,04 kg
Berat kotor: 0,05 kg
Tinggi: 10,8 cm
Panjang: 6,2 cm

· Lebar: 6,2 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-12-17 Versi: 0.72

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.