

Spot 50W PAR16 GU10



Soroti kenyamanan dan kesejahteraan Anda! Titik cerdas ini memiliki bentuk standar GU10 yang Anda kenal dan sukai, namun lensa kaca aslinya menghadirkan sentuhan ekstra elegan. Dan mereka menawarkan sesuatu yang berbeda dari standar: cahaya putih yang dapat disesuaikan untuk semua kebutuhan dan suasana hati Anda. Jadwalkan cahaya putih sejuk saat Anda perlu menyelesaikan sesuatu, atau cahaya putih hangat yang nyaman saat Anda ingin bersantai, apa pun yang memungkinkan Anda menjalani kehidupan di rumah yang terbaik dan ternyaman. Semua ini ditambah 16 juta warna dan kontrol melalui suara Anda, remote WiZ, atau aplikasi WiZ baik saat Anda di rumah maupun di luar rumah. Spot WiZ GU10 terhubung menggunakan Wi-Fi yang ada, perangkat keras, jaringan, atau pengaturan tambahan tidak diperlukan.

SOROTAN PRODUK

- Lampu pintar warna-warni
- Hingga 400 lumen
- Mudah dipasang dan digunakan
- Kontrol dengan aplikasi atau perintah suara



Fungsi pencahayaan cerdas mudah diatur

Nikmati manfaat fitur pintar secara instan, hanya dengan menyambungkan lampu WiZ ke jaringan Wi-Fi Anda. Kendalikan lampu dengan mudah saat Anda jauh dari rumah dan jadwalkan lampu untuk menyala dan mati secara otomatis. Tidak perlu memasang perangkat keras tambahan seperti hub atau gateway!



Kontrol dengan platform rumah pintar Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.



Lampu yang cocok untuk perlengkapan standar apa pun

Bentuk ringkas yang cocok dipasang di semua tempat dan peralatan downlight.



Kontrol lampu pintar Anda dari mana saja

Tak perlu khawatir jika lampu dibiarkan menyala saat tidak ada orang di rumah. Cukup matikan dari mana pun Anda berada, dengan smartphone Anda.



Warna cerah dan jelas serta corak putih

Ciptakan aksen yang jelas dengan memilih dari jutaan warna dan berbagai corak putih. Sudut berkas cahaya 36 derajat memastikan lingkungan sekitar dihiasi dengan cahaya terang dan seragam.



Ciptakan suasana yang sempurna untuk semua aktivitas Anda

Lampu kaca GU10 klasik kami memberi Anda sesuatu yang istimewa: cahaya putih LED yang dapat disetel untuk semua suasana hati dan aktivitas Anda. Jadwalkan cahaya sejuak saat Anda perlu fokus, atau cahaya nyaman saat Anda ingin bersantai—atau cukup pilih dari mode preset, misalnya Focus dan Relax.



SPEKIFIKASI

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan
Bentuk lampu: PAR16
Soket: GU10
Jenis kaca: Bening
Dapat diredupkan: Y

DIMENSI LAMPU

Berat: 0,05 kg

DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
Faktor perawatan lumen: 70%
Jumlah siklus sakelar: 50.000
Nominal masa pakai: 15.000

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Terintegrasi dengan LED: Y
Energi Surya: Tidak
Lampu Warm glow dapat diredupkan: Tidak

KARAKTERISTIK CAHAYA

Sudut cahaya: 36
Konsistensi warna: 6 SDCM
Indeks renderasi warna (CRI): ≥ 90
Suhu warna: 2200-6500 K
Kategori Warna Cahaya: Warna-warni
Flux cahaya nominal: 400 lm
Waktu mulai: < 0.5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
Daya Penerangan (terukur) (Nom): 85

KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 40 mA

INFORMASI KEMASAN

EAN: 8720169078062
EOC: 872016907806200
Nama produk: Wi-Fi BLE 4.7W/50W
GU10 GLASS RGB 1CT/6

KONSUMSI DAYA

Faktor daya: 0.48
Voltase: AC 220-240 V
Daya: 4,7 W

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Tinggi keseluruhan: 55 mm
Panjang keseluruhan: 55 mm
Lebar keseluruhan: 50 mm

NILAI TERUKUR

Nilai masa pakai: 15.000
Flux cahaya terukur: 400 lm
Tingkat intensitas puncak: 550 cd
Daya listrik terukur: 4.7 W

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPEKIFIKASI TEKNIS

Frekuensi: 50-60
Teknologi lampu: LED

BOHLAM

Software yang dapat diupdate: Y

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
Jumlah maksimum aksesori: 9999
Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung Smartthings Siri Shortcuts
Fungsionalitas Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8720169078062
Berat bersih: 0,05 kg
Berat kotor: 0,08 kg
Tinggi: 13 cm
Panjang: 7 cm
Lebar: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknnya masing-masing.