

# PHILIPS

## Downlight

Fungsional

Downlight optik Meson  
Interlaced

Silau berkurang

Kenyamanan lebih

Putih



8720169165892



## Lampu LED yang nyaman di mata

Terangi ruangan Anda dengan Philips EyeComfort LED Downlight yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

### Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

### Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

### Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Mengurangi silau. Memberikan kenyamanan.

# Kelebihan Utama

## Cocok untuk plafon rendah **Desain ramping**

### Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

## EyeComfort dengan Interlaced optics

Teknologi Interlaced optics meningkatkan pengalaman pencahayaan secara keseluruhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dicitak dengan pola 3D untuk membantu penyebaran cahaya,

teknologi lensa mikro menghasilkan distribusi cahaya merata yang mengurangi kesilauan secara signifikan. Cahayanya tidak hanya lembut dan nyaman di mata, namun juga dapat meredistribusi cahaya agar tidak menyilaukan di area pencahayaan.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

## Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 12.500
- Nominal masa pakai: 25.000

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

## Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 100
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 79

## Lain-lain

- EyeComfort: Y

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 130 mA

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Daya: 17

## Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,09 kg
- Jarak resesi: 120 mm
- Tinggi keseluruhan: 40 mm
- Panjang keseluruhan: 165 mm
- Lebar keseluruhan: 165 mm
- Potongan Plafon Tanam: 15.0 cm x 15.0 cm

## Layanan

- Garansi: 1 tahun

## Spesifikasi teknis

- Diameter: 165 mm
- Total lumen output lampu: 1350
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: 6500
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- Termasuk lampu Watt: 17
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II

## Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

#### Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan:  
Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

#### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718696173398
- Berat bersih: 0,09 kg
- Berat kotor: 0,14 kg
- Tinggi: 17,4 cm
- Panjang: 4,4 cm
- Lebar: 17,8 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-04-15  
Versi: 0.175

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.