



Lampu LED yang nyaman di mata

Terangi ruangan Anda dengan Philips EyeComfort LED Downlight yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

Mudah digunakan

• Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

Daya tahan

• Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

• Mengurangi silau. Memberikan kenyamanan.

Kelebihan Utama

Cocok untuk plafon rendahDesain ramping

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

EyeComfort dengan Interlaced optics

Teknologi Interlaced optics meningkatkan pengalaman pencahayaan secara keseluruhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dicetak dengan pola 3D untuk membantu penyebaran cahaya. teknologi lensa mikro menghasilkan distribusi cahaya merata yang mengurangi kesilauan secara signifikan. Cahayanya tidak hanya lembut dan nyaman di mata, namun juga dapat meredistribusi cahaya agar tidak menyilaukan di area pencahayaan.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

· Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

Warna: PutihBahan: Plastik

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
 Jumlah siklus sakelar: 12.500
 Nominal masa pakai: 25.000

Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- · Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahava: 100°
- · Konsistensi warna: 6 SDCM
- · Indeks renderasi warna (CRI): 80
- · Suhu warna: 3000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 70 lm/W

Lain-lain

• EyeComfort: Y

Karakteristik lain

· Lampu saat ini: 100 mA

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- · Konsumsi Daya: 13

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,125 kg
- Jarak resesi: 120 mmTinggi keseluruhan: 40 mm
- Panjang keseluruhan: 140 mm
- · Lebar keseluruhan: 140 mm
- Potongan Plafon Tanam: 12.5 cm x
 12.5 cm

Layanan

· Garansi: 1 tahun

Spesifikasi teknis

- · Diameter: 140 mm
- · Total lumen output lampu: 910
- · Warna cahaya: 3000
- · Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan:
 Tidak
- Termasuk lampu Watt: 13
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- · Kelas perlindungan: Kelas II

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC produk: 8718696173282
- Berat bersih: 0,13 kg
- Berat kotor: 0,17 kg
- Tinggi: 14,9 cm
- · Panjang: 4,4 cm
- Lebar: 15.3 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-11-01 Versi: 0.175 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.