



# Lampu LED yang nyaman di mata

Terangi ruangan Anda dengan Philips EyeComfort LED Downlight yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

#### Mudah digunakan

• Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

#### Daya tahan

· Masa pakai lama hingga 15.000 jam

### Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

• Mengurangi silau. Memberikan kenyamanan.

### Kelebihan Utama

Cocok untuk plafon rendahDesain ramping

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

**EyeComfort dengan Interlaced optics** 

Teknologi Interlaced optics meningkatkan pengalaman pencahayaan secara keseluruhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dicetak dengan pola 3D untuk membantu penyebaran cahaya, teknologi lensa mikro menghasilkan distribusi cahaya merata yang mengurangi kesilauan secara signifikan. Cahayanya tidak hanya lembut dan nyaman di mata, namun juga dapat meredistribusi cahaya agar tidak menyilaukan di area pencahayaan.

## Spesifikasi

#### Karakteristik lampu

· Penggunaan: Dalam ruangan

#### Desain dan lapisan

Warna: PutihBahan: Plastik

#### Daya tahan

 Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun

Faktor perawatan lumen: 70%Jumlah siklus sakelar: 7.500Nominal masa pakai: 25.000

#### Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

#### Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

 Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak

· Terintegrasi dengan LED: Y

· Termasuk remote control: Tidak

#### Karakteristik cahaya

Sudut berkas cahaya: 100 °Konsistensi warna: 6 SDCM

Indeks renderasi warna (CRI): 80

· Suhu warna: 3000 K

Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2

Daya Penerangan (terukur) (Nom): 85 lm/W

#### Lain-lain

• EyeComfort: Y

#### Karakteristik lain

· Lampu saat ini: 130 mA

#### Konsumsi daya

Faktor daya: 0.5Konsumsi Daya: 17

#### Dimensi dan berat produk

Berat bersih: 0,091 kg
Tinggi keseluruhan: 40 mm
Panjang keseluruhan: 170 mm
Lebar keseluruhan: 170 mm

#### Layanan

· Garansi: 1 tahun

#### Spesifikasi teknis

• Diameter: 170 mm

· Total lumen output lampu: 1450

Warna cahaya: 3000Stopkontak: AC 220-240

 Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak

• Termasuk lampu Watt: 17

· Kode IP: IP20 | Perlindungan jari

· Kelas perlindungan: Kelas II

#### Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8718696173343

Berat bersih: 0,09 kgBerat kotor: 0,14 kgTinggi: 17,6 cmPanjang: 4,8 cm

· Lebar: 17,3 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-11-05 Versi: 0 177 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.