

# PHILIPS

Filamen Bening  
40W ST64 E27

LED Smart

Lampu pintar warna-warni

Hingga 470 lumen

Mudah dipasang dan digunakan

Kontrol dengan aplikasi atau  
perintah suara

8720169171206



## Kontrol mudah dengan aplikasi atau suara

Ketika Edison menemukan lampu filamen pijar klasik pada tahun 1880-an, ia tidak pernah membayangkan apa yang dapat dilakukan Philips terhadap lampu tersebut saat ini. Lampu filamen LED pintar ini tampak bagus meskipun dimatikan, namun keajaiban sebenarnya terjadi saat Anda menyalakannya. Penuhi ruangan Anda dengan jutaan warna dan corak cahaya putih dari nyaman hingga sejuk. Nikmati tampilan klasik lampu filamen pijar antik sekaligus mendapatkan manfaat hemat energi dari LED. Dan karena sudah dilengkapi dengan teknologi terhubung WiZ, Anda dapat dengan mudah mengontrolnya menggunakan Wi-Fi dan aplikasi WiZ, remote, atau suara Anda.

### Instalasi mudah

- Mudah dipasang dan digunakan

### Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- Kendali suara dengan Google Assistant, Alexa, atau Siri Shortcuts

### Fitur pintar

- Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal
- Fitur kesehatan preset

8720169171206

**Mode cahaya**

- Jutaan warna dan mode cahaya dinamis
- Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset

# Kelebihan Utama

## Mudah dipasang dan digunakan



WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak diperlukan gateway tambahan. Cukup pasang lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ dan Anda siap menggunakannya.

## Kontrol dari mana saja

Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

## Kendali Suara

Dapatkan pengendalian handsfree untuk lampu Anda dengan menggunakan suara dan Google Assistant, Amazon Alexa, atau Siri Shortcuts. Gunakan perintah suara sederhana untuk menyalakan atau mematikan lampu, mencerahkan dan meredupkan, mengubah warna, dan mengatur Suasana Cahaya kustom.

## Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

## Fitur kesehatan preset

Gunakan fitur kesehatan preset di aplikasi WiZ dan nikmati pola pencahayaan yang paling sesuai untuk ritme sirkadian Anda sepanjang hari. WiZ akan memberikan cahaya siang hari yang cerah saat Anda perlu mendapatkan energi dan fokus, lalu bertransisi dengan mulus ke putih hangat lembut untuk membantu Anda rileks dan tidur lebih nyenyak.

## Jutaan warna dan mode cahaya dinamis

Pilih dari palet berisi jutaan warna terang untuk menciptakan suasana yang menakjubkan di rumah Anda. Nikmati perbedaan halus dari efek cahaya dinamis kami yang menyinari lingkungan Anda

## Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset



Pilih dari rentang putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: ST64
- Soket: E27
- Jenis kaca: Bening
- Dapat diredukan: Y
- Lapisan bohlam: Jernih

## Dimensi lampu

- Berat: 0,055 kg

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 20.000
- Nominal masa pakai: 15.000

**Karakteristik cahaya**

- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI):  $\geq 80$
- Suhu warna: 2200–6500 K
- Kategori Warna Cahaya: Warna-warni
- Flux cahaya nominal: 470 lm
- Waktu mulai:  $< 0.5$  s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 74 lm/W

**Lain-lain**

- EyeComfort: Y

**Karakteristik lain**

- Lampu saat ini: 47 mA

**Informasi kemasan**

- EAN: 8720169171206
- EOC: 872016917120600
- Nama produk: Wi-Fi BLE 6.3W ST64 E27 RGB CL 1CT/6

**Konsumsi daya**

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220–240 V
- Watt yang setara: 40 W
- Konsumsi Daya: 6,3 W

**Dimensi dan berat produk**

- Tinggi keseluruhan: 143 mm
- Panjang keseluruhan: 143 mm
- Lebar keseluruhan: 64 mm

**Nilai terukur**

- Nilai masa pakai: 15.000
- Flux cahaya terukur: 470 lm
- Daya listrik terukur: 6.3 W

**Spesifikasi teknis**

- Frekuensi: 50–60

**Dukungan**

- Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
- WiFi: Wireless G
- Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
- Jumlah maksimum aksesoris: 9999
- Protokol komunikasi: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

**Dimensi dan berat kemasan**

- EAN/UPC - produk: 8720169171206
- Berat bersih: 0,06 kg
- Berat kotor: 0,12 kg
- Tinggi: 15,5 cm
- Panjang: 8,5 cm
- Lebar: 8,5 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2025-11-01  
Versi: 0.196

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.