



# Bola lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

# Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
- Tidak mengandung merkuri

# Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

· Dirancang agar nyaman di mata

# Kelebihan Utama

# Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

#### Tidak mengandung merkuri



Tidak boleh ada kandungan merkuri dalam pembuangan limbah yang tidak berbahaya, jadi karakteristik ini memberikan cara mudah agar ruang Anda lebih ramah lingkungan.

#### Dirancang agar nyaman di mata



Mudah untuk melihat bagaimana pencahayaan yang terlalu kuat dapat membuat mata tegang. Terlalu terang, akan menjadi silau. Terlalu lembut akan membuat mata Anda berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia Anda dengan lembut dengan LED yang dirancang agar nyaman dilihat, dan menghadirkan suasana sempurna untuk rumah Anda.

# Spesifikasi

### Karakteristik lampu

• Penggunaan: Dalam ruangan

· Bentuk lampu: Lampu nondireksional

· Soket: E27

Dapat diredupkan: TidakLapisan bohlam: SuramMaterial Bohlam: Plastik

#### Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 50.000Nominal masa pakai: 12.000

#### Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

# Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- · Indeks renderasi warna (CRI): 80
- · Suhu warna: 6500 K
- · Flux cahaya nominal: 1800 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- · Kode Warna: 865 | CCT of 6500K
- Daya Penerangan (terukur) (Nom):
   120 lm/W

#### Lain-lain

• EveComfort: Y

· Inovasi LED: EyeComfort

#### Informasi kemasan

• EAN: 8720169187016

• EOC: 872016918701600

 Nama produk: ESS LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/12APR

### Konsumsi daya

• Faktor daya: 0.5

Voltase: AC 220-240 VWatt yang setara: 120 WKonsumsi Daya: 15 W

# Dimensi dan berat produk

Tinggi keseluruhan: 120 mmPanjang keseluruhan: 120 mmLebar keseluruhan: 60 mm

### Spesifikasi teknis

• Frekuensi: 50-60

#### Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8720169187016

Berat bersih: 0,04 kg
Berat kotor: 0,06 kg
Tinggi: 11,9 cm
Panjang: 6,3 cm
Lebar: 6,3 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-11-01 Versi: 0.119 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.