



UltraEfficient Downlight, memberikan solusi paling hemat energi untuk Anda

Philips telah mengembangkan Downlight Ultra Efisien yang menggunakan teknologi baru untuk menghilangkan emisi karbon, mengurangi limbah materi, dan penggunaan energi yang lebih rendah. Dengan masa pakai 50.000 jam yang luar biasa, produk ini dapat bertahan hingga 3 kali lipat lebih lama dibandingkan Downlight LED Philips yang setara. Hal terpenting untuk menjadikan bumi lebih ramah lingkungan.

Solusi cahaya berkelanjutan

· Philips menawarkan garansi 5 tahun untuk modul LED dan driver

Efek cahaya

Diffuser berkualitas tinggiCahaya terang lembut dengan distribusi seragam

Bahan & lapisan

· Bahan logam berkualitas tinggi

Kelebihan Utama

Garansi 5 tahun untuk sistem LED



Selain garansi 2 tahun standar untuk lampu ini, Philips menawarkan garansi 5 tahun untuk sistem LED, yakni mencakup modul LED dan driver dalam lampu ini.

Diffuser berkualitas tinggiCahaya terang lembut dengan distribusi seragam



Diffuser berkualitas tinggi ini mendistribusikan cahaya lembut secara merata ke seluruh ruangan Anda.

Bahan logam berkualitas tinggi



Bahan logam yang tahan lama dan atraktif untuk lapisan yang kuat.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- · Penggunaan: Dalam ruangan
- · Bentuk lampu: bulat persegi panjang

Desain dan lapisan

- · Warna: Putih
- · Bahan: Logam, Plastik

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 51 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%Jumlah siklus sakelar: 25.000
- · Nominal masa pakai: 50.000

Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- · Terintegrasi dengan LED: Y
- · Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 110 °
- · Konsistensi warna: 5 SDCM
- · Indeks renderasi warna (CRI): 80
- · Suhu warna: 3000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 166 lm/W

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor
- Gaya: Kontemporer
- · Jenis: Lampu Tersembunyi
- · EyeComfort: Y
- · Inovasi LED: UltraEfficient

Karakteristik lain

· Lampu saat ini: 50.5 mA

Konsumsi daya

· Faktor daya: 0.4

Dimensi dan berat produk

· Berat bersih: 0,165 kg

· Jarak resesi: 2 mm

• Tinggi keseluruhan: 49,5 mm · Panjang keseluruhan: 145 mm

· Lebar keseluruhan: 145 mm

• Potongan Plafon Tanam: 12.5 cm x

12.5 cm

Spesifikasi teknis

· Diameter: 145 mm

· Total lumen output lampu: 800

· Warna cahaya: 3000 · Stopkontak: AC 220-240

· Peralatan lampu dapat diredupkan:

Tidak

· Termasuk lampu Watt: 4.8

· Kode IP: IP20 | Perlindungan jari

· Kelas perlindungan: Kelas II

Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8720169212947

· Berat bersih: 0,17 kg • Berat kotor: 0,21 kg • Tinggi: 14,8 cm

· Panjang: 5,7 cm

· Lebar: 14,8 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-11-01 Versi: 0.169

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.