

PHILIPS

Bohlam

LED

7,5 W-100 W

E27

Putih Hangat

8720169233744



Pencahayaan LED cerah dengan kualitas lampu terbaik

Lampu LED yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian bohlam, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Lampu berkualitas tinggi

- Dirancang agar nyaman di mata

Pilih solusi berkelanjutan

- Hemat Energi hingga 90%
- Lampu dengan masa pakai lama - Tahan hingga 50 tahun

Kelebihan Utama

Dirancang agar nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

Hemat Energi hingga 90%



Nikmati penghematan energi LED tanpa mengorbankan kualitas penerangan. Hemat lebih dari 90% energi secara instan dengan mengganti bohlam pijar atau halogen yang ada

Lampu dengan masa pakai lama - Tahan hingga 50 tahun



Dengan masa pakai hingga 50.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti lampu dan nikmati solusi penerangan sempurna selama lebih dari 50 tahun.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Kaca

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 50.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Terintegrasi dengan LED: Y

Karakteristik cahaya

- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 2700 K
- Flux cahaya nominal: 1500 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 827 | CCT of 2700K
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 200

Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort, UltraEfficient

Informasi kemasan

- EAN: 8720169233744
- EOC: 872016923374400
- Nama produk: LED CLA A60 7.5W E27 2700K FR UE 1CT/12

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt yang setara: 100
- Daya: 7,5

Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 104 mm
- Panjang keseluruhan: 104 mm
- Lebar keseluruhan: 60 mm

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60
- Teknologi lampu: LED

Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan:
Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169233744
- Berat bersih: 0,04 kg
- Berat kotor: 0,06 kg
- Tinggi: 12 cm
- Panjang: 6,6 cm
- Lebar: 6,6 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-05-21
Versi: 0.165

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.