



Pencahayaan LED cerah dengan kualitas lampu terbaik

Lampu LED yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian bohlam, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Lampu berkualitas tinggi

· Dirancang agar nyaman di mata

Pilih solusi berkelanjutan

- · Hemat Energi hingga 90%
- · Lampu dengan masa pakai lama Tahan hingga 50 tahun

Kelebihan Utama

Dirancang agar nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

Hemat Energi hingga 90%



Nikmati penghematan energi LED tanpa mengorbankan kualitas penerangan. Hemat lebih dari 90% energi secara instan dengan mengganti bohlam pijar atau halogen yang ada

Lampu dengan masa pakai lama -Tahan hingga 50 tahun



Dengan masa pakai hingga 50.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti lampu dan nikmati solusi penerangan sempurna selama lebih dari 50 tahun.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

· Penggunaan: Dalam ruangan

· Bentuk lampu: Lampu nondireksional

· Soket: E27

Lapisan bohlam: SuramDapat diredupkan: TidakMaterial Bohlam: Kaca

Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 50.000Nominal masa pakai: 50.000

Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- · Indeks renderasi warna (CRI): 80
- · Suhu warna: 2700 K
- Flux cahaya nominal: 1500 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- · Kode Warna: 827 | CCT of 2700K
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 200 lm/W

Lain-lain

- · EyeComfort: Y
- Inovasi LED: UltraEfficient, EyeComfort

Informasi kemasan

- EAN: 8720169233744
- EOC: 872016923374400
- Nama produk: LED CLA A60 7.5W E27 2700K FR UE 1CT/12

Konsumsi daya

Faktor daya: 0.5
Voltase: 220-240 V
Watt yang setara: 100 W
Konsumsi Daya: 7,5 W

Dimensi dan berat produk

Tinggi keseluruhan: 104 mmPanjang keseluruhan: 104 mm

· Lebar keseluruhan: 60 mm

Spesifikasi teknis

• Frekuensi: 50-60

Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8720169233744

Berat bersih: 0,04 kgBerat kotor: 0,06 kg

Tinggi: 12 cmPanjang: 6,6 cmLebar: 6,6 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-12-06 Versi: 0.163 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.