



Lampu tiada tanding

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Lampu berkualitas tinggi

· Dirancang agar nyaman di mata

Pilih pengganti mudah untuk lampu lama Anda

• Bentuk dan ukuran yang serupa dengan luster pijar.

Lampu yang lebih dari sekadar penerangan

· Menyala seketika

Kelebihan Utama

Dirancang agar nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

Menggantikan luster pijar



Lampu ini adalah luster LED dengan pencahayaan yang modern dan memiliki bentuk desain indah serta dimensi yang familier. Sempurna sebagai pengganti luster pijar biasa.

Menyala seketika

Spesifikasi

Karakteristik lampu

· Penggunaan: Dalam ruangan

• Bentuk lampu: Luster nondireksional

· Soket: E27

Lapisan bohlam: SuramDapat diredupkan: TidakMaterial Bohlam: Plastik

Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 50.000Nominal masa pakai: 12.000

Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

• Sudut berkas cahaya: 150 °

· Indeks renderasi warna (CRI): 80

· Suhu warna: 6500 K

• Flux cahaya nominal: 339 lm

 Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika

· Kode Warna: 865 | CCT of 6500K

 Daya Penerangan (terukur) (Nom): 113 lm/W

Lain-lain

EyeComfort: Y

• Inovasi LED: EyeComfort

Informasi kemasan

• EAN: 8720169278769

• EOC: 872016927876900

 Nama produk: LEDBulb 3W E27 6500K 230V P45 IDOL

Konsumsi daya

• Faktor daya: 0.41

Voltase: AC 220-240 VWatt yang setara: 40 WKonsumsi Daya: 3 W

Dimensi dan berat produk

Tinggi keseluruhan: 87 mmPanjang keseluruhan: 87 mmLebar keseluruhan: 45 mm

Spesifikasi teknis

• Frekuensi: 50-60

Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8720169278769

Berat bersih: 0,02 kg
Berat kotor: 0,03 kg
Tinggi: 8,8 cm
Panjang: 4,7 cm

• Lebar: 4,7 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-11-12 Versi: 0.171 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.