



# Tahan lama dan terang

Strip tegangan rendah yang aman dan tahan lama memberikan cahaya terang dan nyaman

#### Mudah digunakan

· Mudah dipasang, mudah digunakan

#### Keamanan

· Bahan aman dan ramah lingkungan

#### Daya tahan

· Masa pakai lama hingga 20.000 jam

### Kelebihan Utama

#### Mudah dipasang, mudah digunakan

Lampu kipas plafon Philips LED yang dapat ditarik telah lulus pengujian keamanan yang ketat dan termasuk sekrup tahan jatuh dan desain yang kokoh di samping fitur keselamatan penting lainnya.

#### Bahan aman dan ramah lingkungan

Terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan ramah anak untuk menjaga keselamatan dan masa depan Anda.

#### Masa pakai lama hingga 20.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 20.000 jam.

## Spesifikasi

#### Karakteristik lampu

• Penggunaan: Dalam ruangan

#### Desain dan lapisan

· Warna: Putih

· Bahan: Logam, Plastik

#### Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 15.000Nominal masa pakai: 20.000

#### Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

#### Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- · Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
- · Termasuk adaptor daya: Tidak
- Termasuk remote control: Tidak

#### Karakteristik cahaya

• Sudut berkas cahaya: 120 °

· Indeks renderasi warna (CRI): 80

· Suhu warna: 4000 K

Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2

#### Lampu string/Lampu strip

Ekstensibilitas: Y

#### Lain-lain

Jenis: Lampu StripEveComfort: Y

#### Karakteristik lain

· Lampu saat ini: 2250 mA

#### Dimensi dan berat produk

· Berat bersih: 0,06 kg

• Tinggi keseluruhan: 1,4 mm

· Panjang keseluruhan: 5.000 mm

· Lebar keseluruhan: 8 mm

#### Layanan

· Garansi: 2 tahun

#### Spesifikasi teknis

- Total lumen output lampu: 1250
- Warna cahaya: Cahaya putih sejuk
- · Stopkontak: DC, MAKS 24 V
- Peralatan lampu dapat diredupkan:
  Tidak
- · Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- · Kelas perlindungan: Kelas III

#### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC produk: 8720169288010
- Berat bersih: 0,06 kg
- Berat kotor: 0,1 kg
- Tinggi: 14,5 cm
- Panjang: 1,5 cm
- Lebar: 11,5 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-12-06 Versi: 0.193 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.