

# PHILIPS

Lampu Tanam  
Eridani

Lampu Tersembunyi

6500K

Putih

8720169298132



## Lampu LED berkualitas tinggi yang dirancang untuk bertahan selama bertahun-tahun

Terangi ruangan Anda dengan Philips EyeComfort LED Downlight yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

### Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

### Efek cahaya

- Penyebaran cahaya seragam

### Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

# Kelebihan Utama

**Cocok untuk plafon rendah**  
**Desain ramping**  
**Penyebaran cahaya seragam**

Cahaya tersebar secara merata dan seragam di seluruh ruangan.

**Masa pakai lama hingga 15.000 jam**  
 Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

## Spesifikasi

### Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

### Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

### Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 7.500
- Nominal masa pakai: 15.000

### Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

### Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

### Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 110
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 73

### Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Dapur, Kamar Tidur, Ruang Makan, Ruang Keluarga, Kantor
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

### Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 105 mA

### Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Daya: 13

### Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,086 kg
- Tinggi keseluruhan: 30 mm
- Panjang keseluruhan: 150 mm
- Lebar keseluruhan: 150 mm
- Potongan Plafon Tanam: 12.5 cm x 12.5 cm

### Layanan

- Garansi: 1 tahun

### Spesifikasi teknis

- Total lumen output lampu: 960
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: 6500
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Jumlah sumber cahaya: 1

### Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

#### Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan:  
Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

#### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169298132
- Berat bersih: 0,09 kg
- Berat kotor: 0,14 kg
- Tinggi: 15,2 cm
- Panjang: 4,2 cm
- Lebar: 17,8 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-04-15  
Versi: 0.47

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.