



# Suhu warna yang dapat dipilih membantu Anda membuat pilihan yang tepat

Hadirkan pencahayaan yang meningkatkan kualitas hidup Anda dengan bohlam pintar WiZ LED A67 berwarna putih ini. Terapkan berbagai nuansa hangat ke putih sejuk untuk membantu Anda fokus atau rileks. Anda dapat mengatur jadwal untuk menyalakan dan mematikan lampu sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda, mengontrolnya dengan ponsel atau suara Anda, dan memiliki akses jarak jauh ke lampu bahkan saat Anda sedang bepergian. Lampu WiZ terhubung ke Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak memerlukan perangkat keras tambahan.

#### Lampu berkualitas tinggi

· Dirancang agar nyaman di mata

#### Pilih solusi berkelanjutan

· Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 15 tahun

#### Lampu yang lebih dari sekadar penerangan

Menyala seketika

### Kelebihan Utama

#### Dirancang agar nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

### Masa pakai rata-rata terukur 15.000 iam



Dengan masa pakai hingga 15.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti lampu dan nikmati solusi penerangan sempurna selama lebih dari 15 tahun.

## Spesifikasi

#### Karakteristik lampu

· Penggunaan: Dalam ruangan

· Bentuk lampu: Lampu nondireksional

· Soket: E27

Dapat diredupkan: YLapisan bohlam: SuramMaterial Bohlam: Plastik

#### Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 50.000Nominal masa pakai: 15.000

#### Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

#### Karakteristik cahaya

- $\cdot$  Sudut berkas cahaya: 200  $^\circ$
- · Indeks renderasi warna (CRI): 80
- · Suhu warna:

2700-3000-4000-5000-6500 K

- · Flux cahaya nominal: 900 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 112 lm/W

#### Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort
- · Fitur Tambahan: Dapat diredupkan

#### Informasi kemasan

- EAN: 8720169335943
- EOC: 872016933594300
- Nama produk: LEDBulb 8W E27 DS FR DIM 1CT/6 ID

Menyala seketika

#### Konsumsi daya

• Faktor daya: 0.7

Voltase: AC 220-240 VWatt yang setara: 80 WKonsumsi Daya: 8 W

#### Dimensi dan berat produk

Tinggi keseluruhan: 115 mmPanjang keseluruhan: 115 mmLebar keseluruhan: 60 mm

#### Spesifikasi teknis

• Frekuensi: 50-60

#### Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8720169335943

Berat bersih: 0,04 kgBerat kotor: 0,06 kgTinggi: 11,9 cmPanjang: 6,3 cm

. Lebar: 6,3 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-12-03 Versi: 0.47 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.