

# PHILIPS

Bohlam 80W A60  
E27

LED

2700/3000/4000/5000/6500  
K

900lm

15000 jam

Peredupan

8720169335943



## Suhu warna yang dapat dipilih membantu Anda membuat pilihan yang tepat

Hadirkan pencahayaan yang meningkatkan kualitas hidup Anda dengan bohlam pintar WiZ LED A67 berwarna putih ini. Terapkan berbagai nuansa hangat ke putih sejuk untuk membantu Anda fokus atau rileks. Anda dapat mengatur jadwal untuk menyalakan dan mematikan lampu sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda, mengontrolnya dengan ponsel atau suara Anda, dan memiliki akses jarak jauh ke lampu bahkan saat Anda sedang bepergian. Lampu WiZ terhubung ke Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak memerlukan perangkat keras tambahan.

### Lampu berkualitas tinggi

- Dirancang agar nyaman di mata

### Pilih solusi berkelanjutan

- Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 15 tahun

8720169335943

**Lampu yang lebih dari sekadar penerangan**

- Menyala seketika

# Kelebihan Utama

## Dirancang agar nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut

akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

## Menyala seketika

## Masa pakai rata-rata terukur 15.000 jam



Dengan masa pakai hingga 15.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti lampu dan nikmati solusi penerangan sempurna selama lebih dari 15 tahun.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Y
- Material Bohlam: Plastik

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Terintegrasi dengan LED: Y

## Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 200
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 2700-3000-4000-5000-6500 K
- Flux cahaya nominal: 900 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 112

## Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort
- Fitur Tambahan: Dapat diredupkan

## Informasi kemasan

- EAN: 8720169335943
- EOC: 872016933594300
- Nama produk: LEDBulb 8W E27 DS FR DIM 1CT/6 ID

#### Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.7
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt yang setara: 80
- Daya: 8

#### Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 115 mm
- Panjang keseluruhan: 115 mm
- Lebar keseluruhan: 60 mm

#### Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60
- Teknologi lampu: LED

#### Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

#### Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

#### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169335943
- Berat bersih: 0,04 kg
- Berat kotor: 0,06 kg
- Tinggi: 11,9 cm
- Panjang: 6,3 cm
- Lebar: 6,3 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-05-13  
Versi: 0.49

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.