

PHILIPS

Bohlam 100W A60
E27

LED

2700/3000/4000/5000/6500
K

1400lm

15000 jam

Peredupan

8720169335967



Suhu warna yang dapat dipilih membantu Anda membuat pilihan yang tepat

Nikmati 5 kemungkinan warna lampu dalam satu produk. Ubah warna lampu Anda secara mudah dengan mengaktifkan tombol pada produk.

Lampu berkualitas tinggi

- Dirancang agar nyaman di mata

Pilih solusi berkelanjutan

- Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 15 tahun

Lampu yang lebih dari sekadar penerangan

- Menyala seketika

Kelebihan Utama

Dirancang agar nyaman di mata



Pencahayaan yang kuat sangat mudah membuat mata lelah. Terlalu terang akan menyilaukan mata. Terlalu lembut

akan berkedip. Sekarang Anda dapat menerangi dunia dengan lembut menggunakan LED yang dirancang agar nyaman di mata, dan menciptakan suasana yang sempurna untuk rumah Anda.

Menyalakan seketika

Masa pakai rata-rata terukur 15.000 jam



Dengan masa pakai hingga 15.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti lampu dan nikmati solusi penerangan sempurna selama lebih dari 15 tahun.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Dapat diredupkan: Y
- Lapisan bohlam: Suram
- Material Bohlam: Plastik

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 200 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna:
2700-3000-4000-5000-6500 K
- Flux cahaya nominal: 1400 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom):
107 lm/W

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000

Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort
- Fitur Tambahan: Dapat diredupkan

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Informasi kemasan

- EAN: 8720169335967
- EOC: 872016933596700
- Nama produk: LEDBulb 13W E27 DS FR DIM 1CT/6 ID

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0,7
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt yang setara: 100 W
- Konsumsi Daya: 13 W

Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 119 mm
- Panjang keseluruhan: 119 mm
- Lebar keseluruhan: 60 mm

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169335967
- Berat bersih: 0,05 kg
- Berat kotor: 0,07 kg
- Tinggi: 11,9 cm
- Panjang: 6,3 cm
- Lebar: 6,3 cm



Tanggal dikeluarkan:
2025-11-01
Versi: 0.47

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.