

PHILIPS

Lilin 61W B35 E27

LED

4000K

620lm

15000 jam

8720169336414



Lampu lilin LED buram untuk peralatan dekoratif

Lilin buram Philips LED memberikan efek cahaya yang lembut dan menyebar serta masa pakai yang sangat lama. Dengan desain yang murni dan elegan, bohlam ini sangat cocok untuk lampu hias gantung dengan fitting kecil (E27).

Lampu berkualitas tinggi

- Tidak berkedip

Pilih solusi berkelanjutan

- Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 15 tahun

Ciptakan pencahayaan yang tepat untuk rumah Anda

- Sempurna untuk peralatan dekoratif

Kelebihan Utama

Tidak berkedip

Bila lampu berkedip cepat, tidak akan nyaman di mata, mengakibatkan sakit kepala, dan bahkan memicu serangan bagi penderita epilepsi fotosensitif. Sangat tidak menyenangkan dan harus dihindari. LED dapat berkedip karena respons cepat terhadap arus driver. Namun, karena Philips LED dirancang sedemikian rupa sehingga variasi dalam output arus driver diminimalkan, menghilangkan faktor-faktor penyebab berkedip. Jadi, Anda tidak akan melihatnya sedikit pun.

Masa pakai rata-rata terukur 15.000 jam



Dengan masa pakai hingga 15.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti lampu dan nikmati solusi penerangan sempurna selama lebih dari 15 tahun.

Sempurna untuk peralatan dekoratif



Penerangan modern dalam cahaya Philips LED untuk digunakan dalam peralatan dekoratif seperti pada lampu gantung, kipas plafon, strip vanity, dan lampu tiang.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lilin nondireksional
- Soket: E27
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Terintegrasi dengan LED: Y

Karakteristik cahaya

- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 4000 K
- Flux cahaya nominal: 620 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 103

Lain-lain

- EyeComfort: Tidak

Informasi kemasan

- EAN: 8720169336414
- EOC: 872016933641400
- Nama produk: ESSLEDCandle 6W E27 4000K 1PF/12 ID

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.51
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt yang setara: 61
- Daya: 6

Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 104 mm
- Panjang keseluruhan: 104 mm
- Lebar keseluruhan: 35 mm

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60
- Teknologi lampu: LED

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169336414
- Berat bersih: 0,02 kg
- Berat kotor: 0,03 kg
- Tinggi: 14,1 cm
- Panjang: 3,6 cm
- Lebar: 3,6 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-03-21
Versi: 0.212

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.