



# Lampu lilin LED buram untuk peralatan dekoratif

Lilin buram Philips LED memberikan efek cahaya yang lembut dan menyebar serta masa pakai yang sangat lama. Dengan desain yang murni dan elegan, bohlam ini sangat cocok untuk lampu hias gantung dengan fitting kecil (E27).

# Lampu berkualitas tinggi

Tidak berkedip

#### Pilih solusi berkelanjutan

· Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 15 tahun

# Ciptakan pencahayaan yang tepat untuk rumah Anda

· Sempurna untuk peralatan dekoratif

# Kelebihan Utama

# Tidak berkedip

Bila lampu berkedip cepat, tidak akan nyaman di mata, mengakibatkan sakit kepala, dan bahkan memicu serangan bagi penderita epilepsi fotosensitif. Sangat tidak menyenangkan dan harus dihindari. LED dapat berkedip karena respons cepat terhadap arus driver. Namun, karena Philips LED dirancang sedemikian rupa sehingga variasi dalam output arus driver diminimalkan, menghilangkan faktor-faktor penyebab berkedip. Jadi, Anda tidak akan melihatnya sedikit pun.

# Masa pakai rata-rata terukur 15.000 jam



Dengan masa pakai hingga 15.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti lampu dan nikmati solusi penerangan sempurna selama lebih dari 15 tahun.

# Sempurna untuk peralatan dekoratif



Penerangan modern dalam cahaya Philips LED untuk digunakan dalam peralatan dekoratif seperti pada lampu gantung, kipas plafon, strip vanity, dan lampu tiang.

# Spesifikasi

#### Karakteristik lampu

Penggunaan: Dalam ruanganBentuk lampu: Lilin nondireksional

· Soket: E27

Lapisan bohlam: SuramDapat diredupkan: TidakMaterial Bohlam: Plastik

# Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 50.000Nominal masa pakai: 15.000

### Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

### Karakteristik cahaya

· Indeks renderasi warna (CRI): 80

• Suhu warna: 4000 K

· Flux cahaya nominal: 620 lm

Daya Penerangan (terukur) (Nom): 103 lm/W

#### Lain-lain

· EyeComfort: Tidak

#### Informasi kemasan

• EAN: 8720169336414 • EOC: 872016933641400

 Nama produk: ESSLEDCandle 6W E27 4000K 1PF/12 ID

#### Konsumsi daya

• Faktor daya: 0.51

Voltase: AC 220-240 VWatt yang setara: 61 WKonsumsi Daya: 6 W

#### Dimensi dan berat produk

Tinggi keseluruhan: 104 mmPanjang keseluruhan: 104 mmLebar keseluruhan: 35 mm

# Spesifikasi teknis

• Frekuensi: 50-60

### Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8720169336414

Berat bersih: 0,02 kgBerat kotor: 0,03 kg

• Tinggi: 14,1 cm

• Panjang: 3,6 cm

· Lebar: 3,6 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-11-19 Versi: 0.212 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.