

PHILIPS

Lampu Tanam
Meson

Lampu Tersembunyi

6500/2700/4000K

Putih

SceneSwitch



8720169356245



Lampu LED yang nyaman di mata

Lampu LED Philips menghadirkan lampu yang dirancang agar nyaman di mata.

Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

Efek cahaya

- Cahaya terang dengan distribusi seragam

Keamanan

- Tanpa radiasi UV berbahaya

Pemasangan

- Driver terintegrasi dengan konektor untuk kemudahan pemasangan.

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Kelebihan Utama

Cocok untuk plafon rendahDesain ramping

Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

Tanpa radiasi UV berbahaya

Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

Driver terintegrasi dengan konektor untuk kemudahan pemasangan.

Memungkinkan pemasangan yang aman dan mudah tanpa perlu keahlian atau pengabelan.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 12.500
- Nominal masa pakai: 25.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort
- Fitur Tambahan: SceneSwitch

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 125 mA

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Daya: 17

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,13 kg
- Jarak resesi: 110 mm
- Tinggi keseluruhan: 50 mm
- Potongan Plafon Tanam: 15.0 cm x 15.0 cm

Layanan

- Garansi: 1 tahun

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 110 °
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 2700-4000-6500 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 80 lm/W

Spesifikasi teknis

- Diameter: 165 mm
- Total lumen output lampu: 2700K : 12804000K : 15306500K : 1360
- Warna cahaya: Cahaya putih yang dapat diatur
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat direndupkan: Tidak
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari

- Kelas perlindungan: Kelas II
- Jumlah sumber cahaya: 1

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169356245
- Berat bersih: 0,04 kg
- Berat kotor: 0,08 kg
- Tinggi: 16,6 cm
- Panjang: 5,6 cm
- Lebar: 16,6 cm



Tanggal dikeluarkan:
2025-12-17
Versi: 0.71

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.