



# Cahaya dan gaya terbaik

Dengan desain kokoh dan kinerja optimal, Performa lampu downlight Philips LED adalah luminer sempurna yang menghadirkan kualitas dan kecerahan ke ruang mana pun di rumah. Cahaya yang nyaman di mata Anda.

# Sesuaikan interior Anda

· Bentuk ekspresif dan elegan

# Efek cahaya

· Cahaya terang dengan distribusi seragam

# **Kualitas premium**

• EyeComfort - cahaya yang nyaman di mata

# Kelebihan Utama

# Bentuk ekspresif dan elegan

Desain yang bersih dan modern menghadirkan keanggunan dan kecanggihan pada ruangan Anda.

# Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

# **Eyecomfort**

Lampu berkualitas buruk dapat menyebabkan mata lelah. Dengan banyaknya kita menghabiskan waktu di luar ruangan, sangat penting untuk memasang lampu yang memadai di rumah. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat, termasuk kedipan, strobe, kesilauan, rendisi warna, dan efek peredupan untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan EyeComfort. Lampu LED Philips tidak hanya menghasilkan

cahaya yang nyaman, namun juga mempertahankannya demikian selama masa pakai, sehingga memberikan kualitas, hasil, dan warna cahaya yang konsisten selama lebih dari satu dekade. Beralihlah ke lampu yang tidak menyilaukan mata. Lampu yang nyaman di mata.

# Spesifikasi

### Karakteristik lampu

· Penggunaan: Dalam ruangan

#### Desain dan lapisan

· Warna: Putih

· Bahan: Logam, Plastik

# Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 30.000Nominal masa pakai: 30.000

#### Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

# Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

# Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 110 °
- · Konsistensi warna: 5 SDCM
- · Indeks renderasi warna (CRI): 80
- · Suhu warna: 6500 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 100 lm/W

#### Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- · Inovasi LED: EyeComfort

#### Karakteristik lain

· Lampu saat ini: 27 mA

# Konsumsi daya

• Faktor daya: 0.9

• Daya: 6

#### Dimensi dan berat produk

- · Berat bersih: 0,125 kg
- · Jarak resesi: 50 mm
- Tinggi keseluruhan: 40 mm
- · Panjang keseluruhan: 130 mm
- · Lebar keseluruhan: 130 mm
- Potongan Plafon Tanam: 10.0 cm x
   10.0 cm

# Layanan

· Garansi: 3 tahun

# Spesifikasi teknis

· Diameter: 125 mm

· Total lumen output lampu: 600

Warna cahaya: 6500Stopkontak: AC 220-240

 Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak

Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
Kelas perlindungan: Kelas II
Jumlah sumber cahaya: 1

# Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8720169363007

Berat bersih: 0,13 kg
Berat kotor: 0,22 kg
Tinggi: 13,4 cm
Panjang: 17,2 cm
Lebar: 13,2 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-12-17 Versi: 0.41 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.