



Cahaya dan gaya terbaik

Sangat tersembunyi untuk kenyamanan visual

Sesuaikan interior Anda

· Bentuk ekspresif dan elegan

Efek cahaya

• Efek visual berlapis-lapisDesain bertingkat dinamis

Kualitas premium

• EyeComfort - cahaya yang nyaman di mata

Daya tahan

· Masa pakai lama hingga 25.000 jam

Kelebihan Utama

Bentuk ekspresif dan elegan

Desain yang bersih dan modern menghadirkan keanggunan dan kecanggihan pada ruangan Anda.

Efek visual berlapis-lapisDesain bertingkat dinamis

Desain bertingkat dinamis ini memberikan kesan mencolok yang menambah sentuhan kreatif ke ruangan Anda.

Eyecomfort

Lampu berkualitas buruk dapat menyebabkan mata lelah. Dengan banyaknya kita menghabiskan waktu di luar ruangan, sangat penting untuk memasang lampu yang memadai di rumah. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat, termasuk kedipan, strobe, kesilauan, rendisi warna, dan efek peredupan untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan EyeComfort. Lampu LED Philips tidak hanya menghasilkan

cahaya yang nyaman, namun juga mempertahankannya demikian selama masa pakai, sehingga memberikan kualitas, hasil, dan warna cahaya yang konsisten selama lebih dari satu dekade. Beralihlah ke lampu yang tidak menyilaukan mata. Lampu yang nyaman di mata.

Masa pakai lama hingga 25.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 25.000 jam

Spesifikasi

Karakteristik lampu

· Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

Warna: Abu-abuBahan: Plastik

Daya tahan

Jumlah siklus sakelar: 15.000Nominal masa pakai: 25.000

Lingkungan

 Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 24°
- · Konsistensi warna: 5 SDCM
- · Indeks renderasi warna (CRI): 90
- · Suhu warna: 4000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 90 lm/W

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor, Aula
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

Karakteristik lain

· Lampu saat ini: 90 mA

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Konsumsi Daya: 11

Dimensi dan berat produk

- · Berat bersih: 0,176 kg
- · Jarak resesi: 50 mm
- · Tinggi keseluruhan: 80 mm
- Potongan Plafon Tanam: 7.0-7.5 cm x 7.0-7.5 cm

Layanan

· Garansi: 3 tahun

Spesifikasi teknis

· Diameter: 85 mm

· Total lumen output lampu: 1000

Warna cahaya: 4000Stopkontak: AC 220-240

Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak

Kode IP: IP20 | Perlindungan jariKelas perlindungan: Kelas II

· Jumlah sumber cahaya: 1

Dimensi dan berat kemasan

• EAN/UPC - produk: 8720169363182

Berat bersih: 0,18 kgBerat kotor: 0,22 kgTinggi: 9,4 cm

• Lebar: 8,6 cm

· Panjang: 9,8 cm



Tanggal dikeluarkan: 2025-11-01 Versi: 0.86 © 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.